

**Ceas comparator digital Citire 0,001 mm, Domeniu de măsurare: 100mm****Date comandă**

Numărul de comandă	434210 100
GTIN	7640125025361
Clasa articolului	46A

**Descriere****Execuție:**

Carcasă solidă din aluminiu cu câmp de afișare mare, înălțimea cifrelor 11 mm. Mod de economisire a energiei și repornire automată, **sistem absolut. Aducere la zero în orice poziție** pentru compararea ușoară a valorilor măsurate. Min/Max/Delta, toleranță, factor de conversie, AutoOff. **Ajustare inițială (Preset)** ale unei valori arbitrare. Pot fi salvate / memorate două valori de referință. Tastă personalizabilă pentru funcția opțională. Inversare a direcției de măsurare.

**Livrare:**

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. CR2032.

**Accesorii opționale:**

Cablu de date Cod 498948, pârghie de ridicare Cod 434212, palpatoare de schimb și speciale Cod 434900; 434910.

**Descriere tehnică**

Ø tijei de fixare h6	8 mm
Forță de măsurare	1,8 – 3,0 N
Calibrarea	C1

Domeniu de măsurare	100 mm
Grosime carcasă	32,9 mm
Ø carcasă	59,5 mm
Citire comutabilă	0,00005 inch
Citire comutabilă	0,001 mm
Cod produs baterii/acumulatori conținute	081560 CR2032
Număr de baterii incluse	1
Alimentare cu energie	Cu baterii
Abatere la măsurare E MPE (interval de măsurare)	0,006 mm
Standard	Normă de fabricație
Citire comutabilă	mm / inch
Interfață	Interfață RS232C
Interfață	Interfață RS232C
Tehnică de măsurare	digital
Tip produs	Ceas comparator

## Servicii

Calibrare DAkkSCeas comparator analogic 0,01 și digital 0,01 / 0,001 Domeniu de măsurare maxim 100 mm	023010 100
CalibrareCeas comparator analogic 0,01 și digital 0,01 / 0,001 Domeniu de măsurare maxim 100 mm	023000 100

## Accesorii

Palpator din oțel Tip 18/3	434900 18/3
Palpator din oțel Tip 14/40	434900 14/40
Palpator din carbură Tip 2	434910 2
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 20 mm	434920 20
Palpator din oțel Tip 11/30	434900 11/30
Palpator din oțel Tip 29/20	434900 29/20

Suport cotit pentru ceasuri comparatoare 45° Lungime de încastrare 50 mm	434917 50
Palpator din carbură Tip 18/4	434910 18/4
Palpator din oțel Tip 39	434900 39
Palpator din oțel Tip 11/20	434900 11/20
Palpator din oțel Tip 18/4	434900 18/4
Suport cotit pentru ceasuri comparatoare 60° Lungime de încastrare 50 mm	434918 50
Palpator din oțel Tip 17	434900 17
Palpator din oțel Tip 2	434900 2
Palpator pivotant (orientabil)	434912
Cablu de conectare Tip USB2	498948 USB2
Suport cotit pentru ceasuri comparatoare 45° Lungime de încastrare 25 mm	434917 25
Palpator din oțel Tip 11/35	434900 11/35
Palpator din oțel Tip 30/10	434900 30/10
Palpator din oțel Tip 10	434900 10
Palpator din oțel Tip 14/20	434900 14/20
Palpator din oțel Tip 18/1	434900 18/1
Palpator din oțel Tip 15	434900 15
Palpator din carbură Tip 17	434910 17
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 70 mm	434920 70
Palpator din oțel Tip 14/30	434900 14/30
Palpator din oțel Tip 20	434900 20
Palpator din oțel Tip 14/15	434900 14/15
Cablu de conectare Tip R2	498948 R2
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 10 mm	434920 10
Palpator din carbură Tip 18/1	434910 18/1
Palpator din oțel Tip 11/25	434900 11/25

Celulă buton / baterie specială Tip de baterii CR2032	081560 CR2032
Palpator din carbură Tip 18/2	434910 18/2
Palpator din oțel Tip 29/10	434900 29/10
Palpator din carbură Tip 18/6	434910 18/6
Palpator din oțel Tip 13	434900 13
Palpator din oțel Tip 11/15	434900 11/15
Palpator din rubin Tip 2	434915 2
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 90 mm	434920 90
Palpator din oțel Tip 24	434900 24
Palpator din oțel Tip 11	434900 11
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 60 mm	434920 60
Palpator din oțel Tip 12	434900 12
Palpator din carbură Tip 18/3	434910 18/3
Palpator din carbură Tip 16	434910 16
Palpator din oțel Tip 18/6	434900 18/6
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 50 mm	434920 50
Palpator din oțel Tip 18/5	434900 18/5
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 15 mm	434920 15
Suport cotit pentru ceasuri comparatoare 60° Lungime de încastrare 25 mm	434918 25
Palpator din carbură Tip 14	434910 14
Palpator din oțel Tip 18/2	434900 18/2
Palpator din oțel Tip 14	434900 14
Palpator din oțel Tip 16	434900 16
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 40 mm	434920 40
Palpator din carbură Tip 18/5	434910 18/5

Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 100 mm	434920 100
Palpator din oțel Tip 28	434900 28
Palpator din carbură Tip 10	434910 10
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 80 mm	434920 80
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 30 mm	434920 30
Palpator din carbură Tip 11	434910 11