

**Ceas comparator digital Citire 0,005 mm, Domeniu de măsurare: 12,5mm****Date comandă**

Numărul de comandă	434022 12,5
GTIN	4059192014315
Clasa articolului	43A

**Descriere****Execuție:**

Ceas comparator digital cu afișaj LCD foarte mare (12 mm), cu contrast puternic. Sistemul Reference permite începerea măsurătorii imediat după pornire. Sistemul de măsurare REFERENCE salvează și menține poziția zero setată, chiar și după ce a fost pornit din nou. Funcția Lock previne erorile de măsurare cauzate prin acționarea greșită a tastelor de comandă.

**Funcționare:**

Aducere la zero a afișajului în orice poziție, Preset (ajustare inițială), inversare a direcției de măsurare, Auto-Off (opțional). Funcție Lock: Blocarea tastaturii ca protecție împotriva acționării accidentale. IP52: Protecție la apă cu cădere oblică (picături de apă) de până la 15° față de poziția normală de exploatare și protecție la acumulările de praf din interior (protejat la praf) precum și protecție completă la atingere.

**Livrare:**

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. CR2032.

**Accesorii opționale:**

Palpatoare de schimb și speciale Cod 434900; 434910; 434915. Cablu de date Cod 498940.

**Descriere tehnică**

Ø tije de fixare h6	8 mm
Ø carcasă	60 mm
Grosime carcasă	28 mm
Calibrarea	C1
Domeniu de măsurare	12,5 mm
Forță de măsurare	0,5 – 1 N
Citire comutabilă	0,0001 inch
Citire comutabilă	0,005 mm
Clasă de protecție IP	IP 52
Număr de baterii incluse	1
Cod produs baterii/acumulatoare conținute	081560 CR2032
Alimentare cu energie	Cu baterii
Abatere la măsurare E MPE (interval de măsurare)	0,015 mm
Standard	Normă de fabricație
Citire comutabilă	mm / inch
Interfață	Interfață Digimatic
Interfață	Interfață RS232C
Interfață	Interfață RS232C
Asigurare valoare măsurată	MAHR Reference-Lock-System
Tehnică de măsurare	digital
Tip produs	Ceas comparator

## Servicii

CalibrareCeas comparator analogic 0,01 și digital 0,01 / 0,001 Domeniu de măsurare maxim 12,5 mm	023000 12,5
Calibrare DAkkSCeas comparator analogic 0,01 și digital 0,01 / 0,001 Domeniu de măsurare maxim 12,5 mm	023010 12,5

## Accesorii

Palpator din oțel Tip 18/3	434900 18/3
Palpator din oțel Tip 18/6	434900 18/6
Palpator din oțel Tip 13	434900 13
Palpator din oțel Tip 11	434900 11
Palpator din carbură Tip 11	434910 11
Palpator din carbură Tip 18/3	434910 18/3
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 70 mm	434920 70
Palpator din oțel Tip 11/35	434900 11/35
Palpator din carbură Tip 14	434910 14
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 20 mm	434920 20
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 10 mm	434920 10
Palpator din carbură Tip 18/4	434910 18/4
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 40 mm	434920 40
Cablu de ridicat Lungime 500 mm	434930 500
Palpator din carbură Tip 18/5	434910 18/5
Palpator din oțel Tip 18/1	434900 18/1
Cablu de conectare simplex cu tastă pentru date Tip R2	498940 R2
Cablu de conectare simplex cu tastă pentru date Tip D2	498940 D2
Palpator din oțel Tip 11/25	434900 11/25
Palpator din oțel Tip 20	434900 20
Palpator din oțel Tip 24	434900 24
Palpator din oțel Tip 14/20	434900 14/20
Palpator din oțel Tip 11/15	434900 11/15
Palpator din carbură Tip 10	434910 10
Suport cotit pentru ceasuri comparatoare 60° Lungime de încastrare 50 mm	434918 50
Palpator din oțel Tip 29/20	434900 29/20

Suport cotit pentru ceasuri comparatoare 45° Lungime de încastrare 25 mm	434917 25
Palpator din oțel Tip 30/10	434900 30/10
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 100 mm	434920 100
Palpator din oțel Tip 18/2	434900 18/2
Palpator din oțel Tip 10	434900 10
Palpator din oțel Tip 14/40	434900 14/40
Palpator din carbură Tip 16	434910 16
Palpator din oțel Tip 14/30	434900 14/30
Palpator din carbură Tip 2	434910 2
Palpator din oțel Tip 12	434900 12
Palpator din oțel Tip 11/20	434900 11/20
Palpator din oțel Tip 18/5	434900 18/5
Cablu de conectare simplă cu tastă pentru date Tip USB2	498940 USB2
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 30 mm	434920 30
Palpator din carbură Tip 17	434910 17
Suport cotit pentru ceasuri comparatoare 45° Lungime de încastrare 50 mm	434917 50
Palpator din carbură Tip 18/1	434910 18/1
Palpator din oțel Tip 39	434900 39
Multi-receptor / interfață pentru tastatură USB Tip	498975
Palpator pivotant (orientabil)	434912
Emitător Tip S4E	498966 S4E
Palpator din oțel Tip 15	434900 15
Palpator din oțel Tip 14	434900 14
Suport cotit pentru ceasuri comparatoare 60° Lungime de încastrare 25 mm	434918 25
Receptor / interfață pentru tastatură USB Tip	498965
Palpator din oțel Tip 18/4	434900 18/4

Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 15 mm	434920 15
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 60 mm	434920 60
Palpator din oțel Tip 17	434900 17
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 50 mm	434920 50
Palpator din oțel Tip 14/15	434900 14/15
Palpator din carbură Tip 18/6	434910 18/6
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 80 mm	434920 80
Palpator din oțel Tip 2	434900 2
Palpator din oțel Tip 28	434900 28
Palpator din rubin Tip 2	434915 2
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 90 mm	434920 90
Palpator din oțel Tip 29/10	434900 29/10
Palpator din carbură Tip 18/2	434910 18/2
Cablu de ridicat Lungime 140 mm	434930 140
Celulă buton / baterie specială Tip de baterii CR2032	081560 CR2032
Palpator din oțel Tip 11/30	434900 11/30
Palpator din oțel Tip 16	434900 16