

Mitutoyo**Ceas comparator digital absolut IP66, Domeniu de măsurare: 5mm****Date comandă**

Numărul de comandă	434410 5
GTIN	4946368554242
Clasa articolului	44A

Descriere**Execuție:**

Ceas comparator digital practic, multivalent și robust cu afișaj digital integrat pentru indicarea toleranței (cu sau fără valoarea măsurată). Datorită formei înguste este recomandat în special pentru montarea pe dispozitive în spații înguste. Afișajul poate fi rotit la 180° pentru citire din ambele direcții. **Prin șuntarea cablurilor Digimatic 1 și 6 se poate aduce la zero un ceas comparator sau o serie de ceasuri comparatoare, respectiv se poate selecta o valoare presetată.** Citire de sus.

Funcționare:

IP66: Protecție la jet puternic de apă și la inundație pasageră și protecție la pătrunderea de praf (etanșitate la praf) precum și protecție completă la atingere.

Livrare:

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. 357.

Accesorii opționale:

Cablu de date Cod 498428, vârfuri palpatoare speciale Cod 434900; 434910; 434915.

Descriere tehnică

Lățime	35 mm
--------	-------

Forță de măsurare	2,0 N
Calibrarea	C1
Ø tijeii de fixare h6	8 mm
Lungime	116,5 mm
Adâncime	44,3 mm
Domeniu de măsurare	5 mm
Clasă de protecție IP	IP 66
Citire selectabilă	0,01 / 0,001 mm
Număr de baterii incluse	1
Cod produs baterii/acumulatori conținute	081560 357
Alimentare cu energie	Cu baterii
Abateri la măsurare E MPE (interval de măsurare)	0,003 mm
Standard	Normă de fabricație
Interfață	Interfață Digimatic
Interfață	Interfață Digimatic
Asigurare valoare măsurată	Reglare unică a punctului zero
Tehnică de măsurare	digital
Tip produs	Ceas comparator

Servicii

Calibrare Ceas comparator analogic 0,01 și digital 0,01 / 0,001 Domeniu de măsurare maxim 10 mm	023000 10
Calibrare DAkkS Ceas comparator analogic 0,01 și digital 0,01 / 0,001 Domeniu de măsurare maxim 12,5 mm	023010 12,5

Accesorii

Palpator din oțel Tip 12	434900 12
Cablu de conectare Tip USB2	498428 USB2
Palpator din oțel Tip 39	434900 39

Palpator din oțel Tip 14/40	434900 14/40
Palpator din oțel Tip 14	434900 14
Palpator din carbură Tip 11	434910 11
Palpator din oțel Tip 15	434900 15
Palpator din carbură Tip 18/6	434910 18/6
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 10 mm	434920 10
Palpator din oțel Tip 18/2	434900 18/2
Palpator din oțel Tip 29/20	434900 29/20
Palpator din oțel Tip 18/3	434900 18/3
Celulă buton / baterie specială Tip de baterii 357	081560 357
Palpator din oțel Tip 11	434900 11
Cablu de conectare Tip D2	498428 D2
Palpator din oțel Tip 16	434900 16
Cablu de conectare Tip D1	498428 D1
Palpator din carbură Tip 18/1	434910 18/1
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 70 mm	434920 70
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 80 mm	434920 80
Palpator din oțel Tip 30/10	434900 30/10
Suport cotit pentru ceasuri comparatoare 45° Lungime de încastrare 25 mm	434917 25
Palpator din oțel Tip 18/6	434900 18/6
Palpator din oțel Tip 24	434900 24
Palpator din oțel Tip 11/25	434900 11/25
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 90 mm	434920 90
Palpator din carbură Tip 17	434910 17
Palpator din oțel Tip 11/35	434900 11/35
	434920 40

Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L
40 mm

Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L
100 mm

434920 100

Palpator din oțel Tip 2

434900 2

Palpator din carbură Tip 2

434910 2

Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L
30 mm

434920 30

Palpator din oțel Tip 10

434900 10

Palpator din carbură Tip 18/4

434910 18/4

Suport cotit pentru ceasuri comparatoare45° Lungime de
încastrare 50 mm

434917 50

Palpator din oțel Tip 29/10

434900 29/10

Palpator din oțel Tip 13

434900 13

Palpator din oțel Tip 18/1

434900 18/1

Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L
15 mm

434920 15

Palpator din oțel Tip 11/20

434900 11/20

Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L
20 mm

434920 20

Palpator din oțel Tip 14/30

434900 14/30

Palpator din carbură Tip 18/2

434910 18/2

Palpator pivotant (orientabil)

434912

Palpator din carbură Tip 10

434910 10

Palpator din carbură Tip 18/3

434910 18/3

Palpator din oțel Tip 18/5

434900 18/5

Suport cotit pentru ceasuri comparatoare60° Lungime de
încastrare 25 mm

434918 25

Palpator din oțel Tip 17

434900 17

Palpator din oțel Tip 11/30

434900 11/30

Suport cotit pentru ceasuri comparatoare60° Lungime de
încastrare 50 mm

434918 50

Palpator din oțel Tip 11/15	434900 11/15
Palpator din rubin Tip 2	434915 2
Palpator din oțel Tip 18/4	434900 18/4
Palpator din oțel Tip 28	434900 28
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 60 mm	434920 60
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 50 mm	434920 50
Palpator din oțel Tip 14/20	434900 14/20
Palpator din oțel Tip 14/15	434900 14/15
Palpator din oțel Tip 20	434900 20
Palpator din carbură Tip 16	434910 16
Palpator din carbură Tip 18/5	434910 18/5
Palpator din carbură Tip 14	434910 14