

**BENNING****Conductori de măsură, Ø vârf măsurare: 2mm****Date comandă**

Numărul de comandă	473308 2
GTIN	4014651441460
Clasa articolului	47A

**Descriere****Execuție:**

CAT III 1000 V / CAT IV 600 V (cu capace de protecție), CAT II 1000 V (fără capace de protecție).

Conductori de măsură 2 buc., roșu / negru, Ø conductorului = 4 mm.

Lungime vârf de măsurare 18 mm.

**Standard:**

**IEC / DIN EN 61010-1 (DIN VDE 0411-1).**

**Adaptat pentru:**

Multimetru Cod 473300; 473305 și Cod 473320 Ref. 960 și instrumente de măsurare a rezistenței izolației Cod 473420.

**Descriere tehnică**

Ø vârf măsurare	2 mm
Categorie de supratensiune	CAT IV 600 V / CAT III 1000 V (cu capace de protecție); CAT II 1000 V (fără capace de protecție)
Ø cablului de măsurare	4 mm
Lungimea cablului	1,4 m

Tip produs

Linie de măsură