

Mitutoyo**Ceas comparator digital absolut IP66, Domeniu de măsurare: 12,5mm****Date comandă**

Numărul de comandă	434410 12,5
GTIN	4946368554204
Clasa articolului	44A

Descriere**Execuție:**

Ceas comparator digital practic, multivalent și robust cu afișaj digital integrat pentru indicarea toleranței (cu sau fără valoarea măsurată). Datorită formei înguste este recomandat în special pentru montarea pe dispozitive în spații înguste. Afișajul poate fi rotit la 180° pentru citire din ambele direcții. **Prin șuntarea cablurilor Digimatic 1 și 6 se poate aduce la zero un ceas comparator sau o serie de ceasuri comparatoare, respectiv se poate selecta o valoare presetată.** Citire frontală.

Funcționare:

IP66: Protecție la jet puternic de apă și la inundație pasageră și protecție la pătrunderea de praf (etanșitate la praf) precum și protecție completă la atingere.

Livrare:

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. 357.

Accesorii opționale:

Cablu de date Cod 498428, vârfuri palpatoare speciale Cod 434900; 434910; 434915.

Descriere tehnică

Lungime	142 mm
---------	--------

Ø tijeii de fixare h6	8 mm
Forță de măsurare	2,5 N
Domeniu de măsurare	12,5 mm
Calibrarea	C1
Lățime	35 mm
Adâncime	25 mm
Clasă de protecție IP	IP 66
Citire selectabilă	0,01 / 0,001 mm
Număr de baterii incluse	1
Cod produs baterii/acumulatori conținute	081560 357
Alimentare cu energie	Cu baterii
Abateri la măsurare E MPE (interval de măsurare)	0,003 mm
Standard	Normă de fabricație
Interfață	Interfață Digimatic
Interfață	Interfață Digimatic
Asigurare valoare măsurată	Reglare unică a punctului zero
Tehnică de măsurare	digital
Tip produs	Ceas comparator

Servicii

Calibrare DAkkSCeas comparator analogic 0,01 și digital 0,01 / 0,001 Domeniu de măsurare maxim 12,5 mm	023010 12,5
CalibrareCeas comparator analogic 0,01 și digital 0,01 / 0,001 Domeniu de măsurare maxim 12,5 mm	023000 12,5

Accesorii

Palpator din oțel Tip 18/5	434900 18/5
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 80 mm	434920 80
Palpator din carbură Tip 14	434910 14

Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 30 mm	434920 30
Palpator din carbură Tip 18/5	434910 18/5
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 50 mm	434920 50
Palpator din oțel Tip 11	434900 11
Palpator din oțel Tip 15	434900 15
Palpator din oțel Tip 18/2	434900 18/2
Cablu de conectare Tip USB2	498428 USB2
Suport cotit pentru ceasuri comparatoare45° Lungime de încastrare 50 mm	434917 50
Palpator din carbură Tip 10	434910 10
Palpator din oțel Tip 10	434900 10
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 90 mm	434920 90
Palpator din oțel Tip 11/25	434900 11/25
Palpator din oțel Tip 16	434900 16
Suport cotit pentru ceasuri comparatoare60° Lungime de încastrare 25 mm	434918 25
Palpator din oțel Tip 13	434900 13
Cablu de conectare Tip D1	498428 D1
Palpator din oțel Tip 28	434900 28
Suport cotit pentru ceasuri comparatoare60° Lungime de încastrare 50 mm	434918 50
Palpator din oțel Tip 18/3	434900 18/3
Palpator din carbură Tip 18/1	434910 18/1
Palpator din oțel Tip 11/20	434900 11/20
Palpator din carbură Tip 18/3	434910 18/3
Palpator din oțel Tip 14	434900 14
Palpator din rubin Tip 2	434915 2
Palpator din oțel Tip 11/30	434900 11/30

Palpator din oțel Tip 12	434900 12
Palpator din oțel Tip 30/10	434900 30/10
Palpator din oțel Tip 11/35	434900 11/35
Palpator din carbură Tip 18/6	434910 18/6
Palpator din oțel Tip 29/10	434900 29/10
Palpator din oțel Tip 11/15	434900 11/15
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 10 mm	434920 10
Palpator din oțel Tip 29/20	434900 29/20
Palpator din oțel Tip 18/6	434900 18/6
Palpator din oțel Tip 14/15	434900 14/15
Palpator din oțel Tip 18/1	434900 18/1
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 40 mm	434920 40
Palpator din oțel Tip 14/20	434900 14/20
Palpator din oțel Tip 18/4	434900 18/4
Palpator din carbură Tip 18/2	434910 18/2
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 70 mm	434920 70
Palpator din oțel Tip 20	434900 20
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 20 mm	434920 20
Palpator pivotant (orientabil)	434912
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 15 mm	434920 15
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 60 mm	434920 60
Palpator din carbură Tip 11	434910 11
Palpator din carbură Tip 17	434910 17
Celulă buton / baterie specială Tip de baterii 357	081560 357
Palpator din carbură Tip 18/4	434910 18/4

Palpator din oțel Tip 14/30	434900 14/30
Suport cotit pentru ceasuri comparatoare 45° Lungime de încastrare 25 mm	434917 25
Palpator din oțel Tip 2	434900 2
Palpator din oțel Tip 17	434900 17
Palpator din oțel Tip 14/40	434900 14/40
Palpator din carbură Tip 16	434910 16
Palpator din oțel Tip 24	434900 24
Cablu de conectare Tip D2	498428 D2
Palpator din oțel Tip 39	434900 39
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 100 mm	434920 100
Palpator din carbură Tip 2	434910 2