



## Stroboscop manual cu LED, Tip: 477



### Date comandă

Numărul de comandă	471200 477
GTIN	4029547010651
Clasa articolului	47B

### Descriere

#### Execuție:

Carcasă robustă antișoc. Interval de măsurare extrem de înalt până la 300.000 de flash-uri pe minut. Intensitate luminoasă foarte ridicată, de până la 4800 Lux (tehnica LED). Intrarea și ieșirea declanșatorului permit conectarea la instalații externe și acționarea printr-un senzor extern. Durabilitatea bateriei până la 5 ore.

#### Funcționare:

IP65: Protecție la jet de apă din toate direcțiile și protecție la pătrunderea de praf (etanșeitate la praf) precum și protecție completă la atingere.

#### Aplicație:

Inspecția și controlul calității la mașini și instalații, măsurarea turației la obiecte greu accesibile, mici și rapide – fără întreruperea exploatarei.

#### Livrare:

Inclusiv geantă de transport, conector pentru semnal trigger, certificat de etalonare și 6 baterii Cod 081561 Ref. LR6.

Calibrarea: I2

Clasă de protecție IP: IP 65

Domeniu de măsurare: 30 - 300000 min<sup>-1</sup>

Eroare de toleranță: 0,02 (±1 cifră) %

Lungime: 191 mm

Lățime: 82 mm

Înălțime: 60 mm

Greutate: 400 g

### Descriere tehnică

Înălțime	60 mm
Lățime	82 mm
Greutate	400 g
Lungime	191 mm
Temperatură de regim (de funcționare)	0 - 45 °C
Domeniu de măsurare	30 - 300000 min <sup>-1</sup>
Eroare de toleranță	0,02 (±1 cifră) %
Număr de baterii incluse	6
Cod produs baterii/acumulatoare conținute	081561 LR6
Clasă de protecție IP	IP 65
Alimentare cu energie	Cu baterii
Calibrarea	I2
Tip produs	Stroboscop

## Servicii

Calibrare Tahometru/Stroboscop	016600
Semnătură inscripționată cu laser Tip	018940
Calibrare DAkKS Tahometru	016830

## Accesorii

Baterii alcaline cu mangan Dimensiune internațională LR6	081556 LR6
Baterii alcaline cu mangan Dimensiune internațională LR6	081561 LR6