

Mitutoyo**Ceas comparator digital Citire 0,01 mm, Domeniu de măsurare: 25mm****Date comandă**

Numărul de comandă	434090 25
GTIN	4946368131276
Clasa articolului	44A

Descriere**Execuție:**

Ceas comparator digital cu afișarea punctului zero în orice poziție. Carcasă metalică robustă; tija palpatorului într-un suport de precizie. 20000 h utilizare continuă cu o baterie.

Livrare:

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. 357.

Accesorii opționale:

Cablu de date Cod 497080, palpatoare de schimb și speciale Cod 434900; 434910; 434915.

Descriere tehnică

Lățime	38 mm
Adâncime	23 mm
Forță de măsurare	≤ 1,8 N
Ø tije de fixare h6	8 mm
Calibrarea	C1
Lungime	208 mm

Domeniu de măsurare	25 mm
Lungimea tijei de fixare	40 mm
Cod produs baterii/acumulatori conținute	081560 357
Număr de baterii incluse	1
Alimentare cu energie	Cu baterii
Abatere la măsurare E MPE (interval de măsurare)	0,02 mm
Standard	Normă de fabricație
Interfață	Interfață Digimatic
Interfață	Interfață Digimatic
Asigurare valoare măsurată	Reglare unică a punctului zero
Tehnică de măsurare	digital
Tip produs	Ceas comparator

Servicii

Calibrare DAkkSCeas comparator analogic 0,01 și digital 0,01 / 0,001 Domeniu de măsurare maxim 100 mm	023010 100
CalibrareCeas comparator analogic 0,01 și digital 0,01 / 0,001 Domeniu de măsurare maxim 30 mm	023000 30

Accesorii

Suport cotit pentru ceasuri comparatoare 45° Lungime de încastrare 50 mm	434917 50
Palpator din oțel Tip 18/5	434900 18/5
Palpator din oțel Tip 29/20	434900 29/20
Palpator din oțel Tip 24	434900 24
Cablu de conectare Tip D2	497080 D2
Palpator din carbură Tip 18/1	434910 18/1
Palpator din carbură Tip 10	434910 10
Palpator pivotant (orientabil)	434912
Palpator din carbură Tip 18/6	434910 18/6

Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 90 mm	434920 90
Palpator din oțel Tip 13	434900 13
Palpator din rubin Tip 2	434915 2
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 50 mm	434920 50
Palpator din oțel Tip 11/25	434900 11/25
Suport cotit pentru ceasuri comparatoare 60° Lungime de încastrare 50 mm	434918 50
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 15 mm	434920 15
Cablu de conectare Tip USB2	497080 USB2
Multi-receptor / interfață pentru tastatură USB Tip	498975
Palpator din carbură Tip 2	434910 2
Palpator din oțel Tip 14	434900 14
Palpator din oțel Tip 12	434900 12
Palpator din oțel Tip 30/10	434900 30/10
Palpator din oțel Tip 14/30	434900 14/30
Cablu de conectare cu tasta funcției Data Tip D2	497100 D2
Palpator din carbură Tip 18/2	434910 18/2
Palpator din carbură Tip 18/3	434910 18/3
Palpator din carbură Tip 11	434910 11
Emițător Tip S1	498966 S1
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 80 mm	434920 80
Cablu de conectare Tip D1	497080 D1
Palpator din oțel Tip 18/3	434900 18/3
Palpator din oțel Tip 18/1	434900 18/1
Palpator din oțel Tip 11/35	434900 11/35
Cablu de conectare cu tasta funcției Data Tip USB2	497100 USB2
Palpator din oțel Tip 29/10	434900 29/10

Palpator din oțel Tip 39	434900 39
Palpator din carbură Tip 18/5	434910 18/5
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 20 mm	434920 20
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 10 mm	434920 10
Palpator din oțel Tip 2	434900 2
Palpator din oțel Tip 11/20	434900 11/20
Palpator din oțel Tip 16	434900 16
Palpator din carbură Tip 16	434910 16
Palpator din carbură Tip 14	434910 14
Palpator din oțel Tip 18/4	434900 18/4
Palpator din oțel Tip 17	434900 17
Palpator din oțel Tip 11/15	434900 11/15
Cablu de conectarecu tasta funcției Data Tip D1	497100 D1
Receptor / interfață pentru tastatură USB Tip	498965
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 70 mm	434920 70
Palpator din oțel Tip 18/6	434900 18/6
Palpator din carbură Tip 18/4	434910 18/4
Palpator din oțel Tip 14/15	434900 14/15
Palpator din oțel Tip 18/2	434900 18/2
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 30 mm	434920 30
Palpator din oțel Tip 11	434900 11
Palpator din oțel Tip 14/20	434900 14/20
Palpator din oțel Tip 10	434900 10
Palpator din oțel Tip 11/30	434900 11/30
Celulă buton / baterie specială Tip de baterii 357	081560 357
Suport cotit pentru ceasuri comparatoare60° Lungime de încastrare 25 mm	434918 25

Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 100 mm	434920 100
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 40 mm	434920 40
Suport cotit pentru ceasuri comparatoare 45° Lungime de încastrare 25 mm	434917 25
Palpator din carbură Tip 17	434910 17
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 60 mm	434920 60
Palpator din oțel Tip 20	434900 20
Palpator din oțel Tip 15	434900 15
Palpator din oțel Tip 14/40	434900 14/40
Palpator din oțel Tip 28	434900 28