



Tahometre manuale digitale



Date comandă

Numărul de comandă	471100
GTIN	4029547006302
Clasa articolului	47B

Descriere

Execuție:

Măsurare fără contact prin undă reflectată; măsurare prin contact prin adaptor mecanic atașabil, memorare opțională: valoare maximă / valoare minimă, respectiv ultima valoare cu tasta MODE. Oprire automată la 30 de secunde după ultima acționare a tastelor.

Aplicație:

Măsurarea turației:

- optic între 1 și 99999 min^{-1} , fără contact,
- mecanic între 0,1 până la 19999 min^{-1} , cu vârf de contact.

Măsurarea vitezei (cu disc).

- 0,10 până la 1999 m/min

Măsurarea lungimii (cu roată de măsurare).

- 0,00 până la 99999 m

Livrare:

Inclusiv adaptor mecanic, disc (0,1 m) Cod 471180, vârf crestă de măsurare Cod 471190, vârf de măsurare Cod 471170, disc (6 inch), benzi reflectorizante Cod 471150, valiză, 2 baterii Cod 081561 LR6.

Descriere tehnică

Distanță (la măsurarea optică)	600 mm
Domeniu de măsurare a numărului de rotații (optic)	0 - 99999 min ⁻¹
Temperatură de lucru	0 - 50 °C
Temperatură de depozitare	-20 - 70 °C
Eroare de toleranță	0,02 (±1 cifră) %
Cod produs baterii/acumulatori conținute	081561 LR6
Număr de baterii incluse	2
Alimentare cu energie	Cu baterii
Citire comutabilă	mm / inch
Tehnică de măsurare	digital
Calibrarea	Preț la cerere
Tip produs	Tahometru manual

Accesorii

Vârf de antrenare	471170
Circumferință disc de antrenare 6 inch	471181
Set de benzi reflectorizante 5 buc.	471150
Vârf de antrenare concav	471190
Disc de antrenare circumferință 100 mm	471180
Baterii alcaline cu mangan Dimensiune internațională LR6	081561 LR6