



Ceas comparator de precizie Feinika cu protecție antișoc, Domeniu de măsurare / Ø carcasă: 1/58mm



Date comandă

Numărul de comandă	433500 1/58
GTIN	4031452101676
Clasa articolului	46C

Descriere

Execuție:

Dimensiuni conform DIN EN ISO 463, ediția iunie 2006. Carcasă din alamă rezistentă, cromată mat. Tijă de fixare cu Ø 8 mm h6, călită și rectificată. Model robust. Punctele principale ale mecanismului de măsurare sunt montate cu rubine. Ac indicator central **pentru citire 1/1000 mm**. Cadran cu posibilitate de rotire cu ajutorul inelului exterior la poziția zero a acului indicator. Forță de măsurare aproape constantă pe întregul interval de măsurare.

Accesorii opționale:

Palpator special Cod 434900; 434910; 434915.

Descriere tehnică

Rezoluție	0,001 mm
Citire per rotire a acului indicator	0,1 mm
Domeniu de măsurare	1 mm
Calibrarea	C2

Forță de măsurare	1,3 - 1,6 N
Ø carcasă	58 mm
Standard	Normă de lucru
Abatere la măsurare MPE (interval de măsurare)	3 μm
Tehnică de măsurare	analog
Ambalaj	Cutie stabilă
Tip produs	Ceas comparator

Servicii

Calibrare Ceas comparator analogic 0,001 Domeniu de măsurare maxim 5 mm	023020 5
Calibrare DAkkS Ceas comparator analogic 0,01 și digital 0,01 / 0,001 Domeniu de măsurare maxim 12,5 mm	023010 12,5

Accesorii

Palpator din carbură Tip 2	434910 2
Palpator din oțel Tip 18/3	434900 18/3
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 40 mm	434920 40
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 15 mm	434920 15
Palpator din oțel Tip 11/25	434900 11/25
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 90 mm	434920 90
Palpator din oțel Tip 28	434900 28
Palpator din carbură Tip 18/5	434910 18/5
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 70 mm	434920 70
Palpator din carbură Tip 11	434910 11
Palpator din oțel Tip 10	434900 10
	434917 25

Suport cotit pentru ceasuri comparatoare 45° Lungime de încastrare 25 mm

Palpator din oțel Tip 18/5 434900 18/5

Palpator din oțel Tip 39 434900 39

Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 80 mm 434920 80

Palpator din carbură Tip 18/6 434910 18/6

Suport cotit pentru ceasuri comparatoare 60° Lungime de încastrare 25 mm 434918 25

Palpator din oțel Tip 12 434900 12

Palpator din oțel Tip 29/20 434900 29/20

Palpator din carbură Tip 17 434910 17

Palpator din oțel Tip 14/40 434900 14/40

Palpator din oțel Tip 11/35 434900 11/35

Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 100 mm 434920 100

Palpator din oțel Tip 15 434900 15

Palpator din oțel Tip 11 434900 11

Palpator din oțel Tip 14/15 434900 14/15

Palpator din oțel Tip 14 434900 14

Palpator din oțel Tip 11/20 434900 11/20

Palpator din carbură Tip 16 434910 16

Palpator din oțel Tip 18/2 434900 18/2

Palpator din carbură Tip 14 434910 14

Palpator din carbură Tip 18/2 434910 18/2

Palpator din oțel Tip 29/10 434900 29/10

Suport cotit pentru ceasuri comparatoare 60° Lungime de încastrare 50 mm 434918 50

Palpator din oțel Tip 30/10 434900 30/10

Palpator din carbură Tip 10 434910 10

Palpator din oțel Tip 20 434900 20

Palpator din carbură Tip 18/3	434910 18/3
Palpator pivotant (orientabil)	434912
Perete posterior magnetic pentru ceasuri comparatoare pentru Ø carcasă 58 mm	434835 58
Palpator din oțel Tip 11/15	434900 11/15
Palpator din oțel Tip 24	434900 24
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 50 mm	434920 50
Palpator din oțel Tip 18/4	434900 18/4
Palpator din oțel Tip 14/30	434900 14/30
Palpator din carbură Tip 18/4	434910 18/4
Palpator din carbură Tip 18/1	434910 18/1
Palpator din oțel Tip 18/6	434900 18/6
Palpator din oțel Tip 13	434900 13
Suport cotit pentru ceasuri comparatoare 45° Lungime de încastrare 50 mm	434917 50
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 60 mm	434920 60
Palpator din oțel Tip 18/1	434900 18/1
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 20 mm	434920 20
Palpator din oțel Tip 16	434900 16
Palpator din rubin Tip 2	434915 2
Palpator din oțel Tip 11/30	434900 11/30
Palpator din oțel Tip 17	434900 17
Palpator din oțel Tip 2	434900 2
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 30 mm	434920 30
Palpator din oțel Tip 14/20	434900 14/20
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 10 mm	434920 10
Ecran din sticlă al ceasului comparator Tip 58	432010 58

