

**Ceas comparator digital i-wi Citire 0,0005 mm, Domeniu de măsurare: 25mm****Date comandă**

Numărul de comandă	434318 25
GTIN	4059192014544
Clasa articolului	43A

Descriere**Execuție:**

Ceas comparator digital cu cifre ale afișajului **foarte mari (11 mm)** și afișare integrată a toleranței (cu sau fără afișarea valorii măsurate). Sistemul de măsurare REFERENCE salvează și menține poziția zero setată, chiar și după ce a fost pornit din nou. Funcția Lock previne erorile de măsurare cauzate prin acționarea greșită a tastelor de comandă.

Funcția Absolut:

Este posibilă aducerea la zero din orice poziție, fără a pierde raportarea la referință.

Factor reglabil cu afișare pe ecran.

Diferitele funcții pot fi salvate direct în ceasul comparator. Reglajele și valorile salvate (factor, preset, toleranțe) sunt păstrate în memorie chiar și după schimbarea bateriei.

Funcționare:

IP42: Protecție la stropirea cu apă cu cădere oblică (picături de apă) de până la 15° față de poziția normală de exploatare și protecție împotriva introducerii de corpuri străine cu $\varnothing > 1$ mm; a se feri însă de scule și de sârme.

Livrare:

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. CR 2450.

Accesorii opționale:

Cablu de date Cod 498940.

Radioreceptor i-wi Cod 498912 STICK.

Descriere tehnică

Grosime carcasă	35 mm
Calibrarea	C1
Forță de măsurare	0,65-1,15 N
Ø tijei de fixare h6	8 mm
Domeniu de măsurare	25 mm
Ø carcasă	58 mm
Citire comutabilă	0,00002 inch
Citire comutabilă	0,0005 mm
Clasă de protecție IP	IP 42
Cod produs baterii/acumulatori conținute	081560 CR2450
Număr de baterii incluse	1
Alimentare cu energie	Cu baterii
Aplicație radio	Software-ul producătorului
Abatere la măsurare E MPE (interval de măsurare)	0,004 mm
Standard	Normă de fabricație
Citire comutabilă	mm / inch
Interfață	Interfață RS232C
Interfață	Interfață Digimatic
Interfață	Sistem radio i-wi MAHR
Interfață	Interfață RS232C
Asigurare valoare măsurată	MAHR Reference-Lock-System
Tehnică de măsurare	digital
Tip produs	Ceas comparator

Servicii

Calibrare DAkkSCeas comparator analogic 0,01 și digital 0,01 / 0,001 Domeniu de măsurare maxim 100 mm

023010 100

CalibrareCeas comparator analogic 0,01 și digital 0,01 /
0,001 Domeniu de măsurare maxim 30 mm

023000 30

Accesorii

Radioreceptor pentru Mahr i-wi Tip STICK

498914 STICK

Celulă buton / baterie specială Tip de baterii CR2450

081560 CR2450

Radioreceptor pentru Mahr i-wi Tip STICK

498912 STICK

Multi-receptor / interfață pentru tastatură USB Tip

498975