

ALLURIS

Tahometru manual de precizie, Tip: CL**Date comandă**

Numărul de comandă	471300 CL
GTIN	4260244680239
Clasa articolului	47F

Descriere**Execuție:**

Tahometru de precizie manual în carcasă robustă de aluminiu turnată sub presiune. Afișaj digital mare, utilizare ușoară. Măsurare a vitezei și a lungimii în unități de măsură internaționale la alegere. **Tahometru cu laser manual** pentru măsurători fără contact la o distanță de până la 4 m. Datorită adaptorului cu impulsuri multiple (inclus), poate fi utilizat **și pentru măsurători prin contact.**

Aplicație:

Măsurarea turației: 0,1 – 99999 min⁻¹ (mecanic până la 25000 min⁻¹).

Viteză: 0,1– 3810 m/min

Măsurarea lungimii: 0,0– 99999 m

Numărare: 0– 99999

Livrare:

Inclusiv 2 vârfuri de măsurare, disc antrenor de 6 inch, pâlnie tubulară, ax extensie, instrucțiuni de utilizare, cutie de protecție, 2 baterii cod 081561 măr. LR6. Suplimentar cu adaptor înșurubabil și mărci de reflexie.

Accesorii opționale:

Mărci de reflexie Cod 471315.

Descriere tehnică

Distanță (la măsurarea optică)	150 – 1500 , maxim 4000 mm
Impulsuri per turație (măsurare prin contact)	8 (cu adaptor)

Timp de măsurare	1 s
Circumferința discului antrenor	6 inch
Eroare de toleranță	0,006 ($\pm 0,5$ cifră) %
Număr de baterii incluse	2
Cod produs baterii/acumulatori conținute	081561 LR6
Alimentare cu energie	Cu baterii
Tehnică de măsurare	digital
Calibrarea	I2
Tip produs	Tahometru manual

Servicii

Calibrare Tahometru/Stroboscop Tip D	027900 D
Calibrare DAkkSTahometru Tip D	027910 D

Accesorii

Set de mărci de reflexie 35 buc.	471315
----------------------------------	--------