

**Ceas comparator digital Citire 0,01 mm, Domeniu de măsurare: 100mm****Date comandă**

Numărul de comandă	434310 100
GTIN	4059192014421
Clasa articolului	43A

Descriere**Execuție:**

Ceas comparator digital cu cifre ale afișajului **foarte mari (11 mm)** și afișare integrată a toleranței (cu sau fără afișarea valorii măsurate). Sistemul de măsurare REFERENCE salvează și menține poziția zero setată, chiar și după ce a fost pornit din nou. Funcția Lock previne erorile de măsurare cauzate prin acționarea greșită a tastelor de comandă.

Funcția Absolut:

Este posibilă aducerea la zero din orice poziție, fără a pierde raportarea la referință.

Factor reglabil cu afișare pe ecran.

Diferitele funcții pot fi salvate direct în ceasul comparator. Reglajele și valorile salvate (factor, preset, toleranțe) sunt păstrate în memorie chiar și după schimbarea bateriei.

Funcționare:

IP42: Protecție la stropirea cu apă cu cădere oblică (picături de apă) de până la 15° față de poziția normală de exploatare și protecție împotriva introducerii de corpuri străine cu $\varnothing > 1$ mm; a se feri însă de scule și de sârme.

Livrare:

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. CR 2450.

Accesorii opționale:

Cablu de date Cod 498940.

Descriere tehnică

Calibrarea	C1
Grosime carcasă	35 mm
Forță de măsurare	1,60–3,50 N
Ø tijei de fixare h6	8 mm
Ø carcasă	58 mm
Domeniu de măsurare	100 mm
Citire comutabilă	0,0005 inch
Citire comutabilă	0,01 mm
Clasă de protecție IP	IP 42
Cod produs baterii/acumulatori conținute	081560 CR2450
Număr de baterii incluse	1
Alimentare cu energie	Cu baterii
Abatere la măsurare E MPE (interval de măsurare)	0,02 mm
Standard	Normă de fabricație
Citire comutabilă	mm / inch
Interfață	Interfață Digimatic
Interfață	Interfață RS232C
Interfață	Interfață RS232C
Asigurare valoare măsurată	MAHR Reference-Lock-System
Tehnică de măsurare	digital
Tip produs	Ceas comparator

Servicii

Calibrare DAkkSCeas comparator analogic 0,01 și digital 0,01 / 0,001 Domeniu de măsurare maxim 100 mm	023010 100
CalibrareCeas comparator analogic 0,01 și digital 0,01 / 0,001 Domeniu de măsurare maxim 100 mm	023000 100

Accesorii

Palpator din oțel Tip 11/30	434900 11/30
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 40 mm	434920 40
Palpator din oțel Tip 24	434900 24
Palpator din oțel Tip 18/1	434900 18/1
Suport cotit pentru ceasuri comparatoare 45° Lungime de încastrare 25 mm	434917 25
Palpator din oțel Tip 12	434900 12
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 60 mm	434920 60
Palpator din oțel Tip 30/10	434900 30/10
Palpator din carbură Tip 10	434910 10
Palpator din carbură Tip 11	434910 11
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 15 mm	434920 15
Cablu de conectare simplex cu tastă pentru date Tip D2	498940 D2
Palpator din carbură Tip 17	434910 17
Palpator din carbură Tip 18/4	434910 18/4
Multi-receptor / interfață pentru tastatură USB Tip	498975
Palpator din rubin Tip 2	434915 2
Palpator din carbură Tip 18/2	434910 18/2
Palpator din carbură Tip 2	434910 2
Palpator din oțel Tip 11/20	434900 11/20
Palpator din oțel Tip 14/30	434900 14/30
Palpator din oțel Tip 16	434900 16
Cablu de conectare simplex cu tastă pentru date Tip USB2	498940 USB2
Palpator din oțel Tip 2	434900 2
Palpator din carbură Tip 18/5	434910 18/5
Palpator din oțel Tip 11/15	434900 11/15
Palpator din oțel Tip 18/3	434900 18/3

Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 80 mm	434920 80
Palpator din oțel Tip 18/5	434900 18/5
Emițător Tip S4E	498966 S4E
Palpator din oțel Tip 14	434900 14
Palpator din oțel Tip 18/6	434900 18/6
Suport cotit pentru ceasuri comparatoare60° Lungime de încastrare 50 mm	434918 50
Palpator din oțel Tip 20	434900 20
Celulă buton / baterie specială Tip de baterii CR2450	081560 CR2450
Palpator din oțel Tip 18/2	434900 18/2
Palpator din oțel Tip 13	434900 13
Palpator din oțel Tip 29/20	434900 29/20
Receptor / interfață pentru tastatură USB Tip	498965
Palpator din oțel Tip 18/4	434900 18/4
Palpator din oțel Tip 17	434900 17
Palpator din oțel Tip 29/10	434900 29/10
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 50 mm	434920 50
Palpator din carbură Tip 18/3	434910 18/3
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 10 mm	434920 10
Palpator din oțel Tip 14/20	434900 14/20
Palpator din oțel Tip 15	434900 15
Palpator din carbură Tip 18/6	434910 18/6
Palpator din oțel Tip 11	434900 11
Suport cotit pentru ceasuri comparatoare45° Lungime de încastrare 50 mm	434917 50
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 90 mm	434920 90
Palpator pivotant (orientabil)	434912

Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 20 mm	434920 20
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 30 mm	434920 30
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 70 mm	434920 70
Palpator din oțel Tip 39	434900 39
Palpator din oțel Tip 11/35	434900 11/35
Palpator din oțel Tip 11/25	434900 11/25
Palpator din oțel Tip 14/15	434900 14/15
Palpator din carbură Tip 14	434910 14
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 100 mm	434920 100
Palpator din oțel Tip 10	434900 10
Palpator din carbură Tip 16	434910 16
Palpator din oțel Tip 14/40	434900 14/40
Suport cotit pentru ceasuri comparatoare 60° Lungime de încastrare 25 mm	434918 25
Palpator din carbură Tip 18/1	434910 18/1
Palpator din oțel Tip 28	434900 28
Cablu de conectare simplex cu tastă pentru date Tip R2	498940 R2