

BENNING**Multimetru, Denumirea producătorului: MM7-1****Date comandă**

Numărul de comandă	473300 MM7-1
GTIN	4014651440852
Clasa articolului	47A

Descriere**Execuție:**

Carcasă de plastic robustă cu afișaj LCD în format mare 3.1/2 inch, 4 inch sau 4.3/4 inch.

Aplicație:

Aparate de măsurare digitale pentru service pentru domenii largi de aplicare. Oferă siguranță ridicată și alte funcții suplimentare. Funcție AutoV pentru recunoașterea automată a tensiunii CA/CC și impedanță de intrare scăzută (LoZ).

Standard:

IEC / DIN EN 061010-1 (DIN VDE 0411-1).

Livrare:

Inclusiv baterii, cabluri de măsurare, geantă compactă de protecție, instrucțiuni de utilizare.
Cadru de protecție din cauciuc.
Sondă de temperatură cu fir.

Descriere tehnică

Curent alternativ CA	10 μ A – 10 A
Curent continuu CC	10 μ A – 10 A
Precizie de bază	0,08 %

Fișă de date

Temperatură	-40 - 400 °C
Verificarea diodelor	da
Denumirea producătorului	MM7-1
Categorie de supratensiune	CAT IV 600 V
Categorie de supratensiune	CAT III 1000 V
Funcție de memorare	HOLD, MAX / MIN
Tensiune continuă CC	0,01 mV – 1000 V
Senzor de tensiune (fără contact)	da
Procedeu de măsurare	TRUE RMS (AC+DC)
Domeniu de afișare	6000
Tensiune alternativă CA	0,01 mV – 1000 V
Rezistență	0,1 Ω – 40 MΩ
Frecvență	0,01 Hz – 100 kHz
Capacitate	1 nF – 10 mF
Verificare a continuității circuitelor	da
Calibrarea	I3
Calibrarea	I7
Număr de baterii incluse	1
Cod produs baterii/acumulatori conținute	081561 6LR61
Alimentare cu energie	Cu baterii
Materialul carcasei	Plastic
Tip produs	Multimetru

Produse potrivite

<https://www.hoffmann-group.com/RO/ro/hom/p/473300-MM7-1>