

BENNING**Dispozitiv de verificare a tensiunii DUSPOL®, Tip de dispozitiv: ANALOG****Date comandă**

Numărul de comandă	473105 ANALOG
GTIN	4014651502611
Clasa articolului	47A

Descriere**Execuție:**

Dispozitiv bipolar pentru verificarea tensiunii, omologat VDE. Carcasă rezistentă la șoc, etanșă la praf și protejată împotriva jeturilor de apă, cu suprafețe de prindere cauciucate.

Funcționare:

IP65: Protecție la jet de apă din toate direcțiile și protecție la pătrunderea de praf (etanșeitate la praf) precum și protecție completă la atingere.

Aplicație:

Recomandat pentru lucrări în electrotehnică, industrie, mentenanță și service (identificarea erorilor). Pentru verificarea profesională, pe mai multe trepte, a tensiunii și a polarității, **cu restabilire a sarcinii (30 mA FI declanșare prin buton de pornire)**. Aprobate în vederea testării tensiunii la **instalațiile de până la 1000 V**. Recomandate pentru instalațiile fotovoltaice / eoliene și autoturismele hibride.

Standard:

DIN EN 61243-3, VDE 0682-401:2015

Descriere tehnică

Verificarea polarității	LED
Afișaj	Bobină (luminată) / LED

Interval de afișare CC	12 - 1000 V
Denumirea producătorului	ANALOG
Verificarea sensului de rotație a câmpului	LCD
Alertă cu vibrare	da
Categorie de supratensiune	CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
Interval de afișare CA	12 - 1000 V
Verificarea fazelor	LCD
Clasă de protecție IP	IP 65
Calibrarea	I1
Izolație electrică	VDE 1000 V
Tip produs	Dispozitiv de verificare a tensiunii

Servicii

Calibrare Dispozitiv de verificare a tensiunii Tip S	027120 S
Calibrare DAkkS Dispozitiv de verificare a tensiunii Tip S	027160 S