



Ceas comparator digital absolut Citire 0,001 mm, Domeniu de măsurare: 12,5mm



Date comandă

Numărul de comandă	434460 12,5
GTIN	4946368586472
Clasa articolului	44A

Descriere

Execuție:

Sistem de măsurare de precizie cu scală din sticlă, viteza de deplasare nu influențează rezultatul măsurătorii, valoarea măsurată rămâne salvată chiar și după oprirea ceasului. Consum redus de energie electrică. Afișaj grafic pentru compararea toleranțelor. **Este posibilă introducerea unui factor pentru valoarea măsurată.**

Igeltext:

Afișaj rotativ la 330°

Livrare:

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. 357.

Accesorii opționale:

Cablu de date Cod 497080, vârfuri palpatoare speciale Cod 434900; 434910; 434915.

Descriere tehnică

Ø carcasă	61 mm
Grosime carcasă	39 mm
Ø tijei de fixare h6	8 mm

Fișă de date

Domeniu de măsurare	12,5 mm
Forță de măsurare	1,2 N
Calibrarea	C1
Eroare de toleranță	0,003 mm
Citire selectabilă	0,01 / 0,001 mm
Cod produs baterii/acumulatori conținute	081560 357
Număr de baterii incluse	1
Alimentare cu energie	Cu baterii
Standard	Normă de fabricație
Interfață	Interfață Digimatic
Interfață	Interfață Digimatic
Asigurare valoare măsurată	Reglare unică a punctului zero
Tehnică de măsurare	digital
Tip produs	Ceas comparator

Produse potrivite

<https://www.hoffmann-group.com/RO/ro/hom/p/434460-12,5>