

**Ceas comparator digital Citire 0,01 mm, Domeniu de măsurare: 12,5mm****Date comandă**

Numărul de comandă	434110 12,5
GTIN	7640125697483
Clasa articolului	46A

Descriere**Execuție:**

Carcasă solidă din aluminiu cu câmp de afișare mare, înălțimea cifrelor 11 mm. Mod de economisire a energiei și repornire automată, **sistem absolut. Aducere la zero în orice poziție** pentru compararea ușoară a valorilor măsurate. Min/Max/Delta, toleranță, factor de conversie, AutoOff. **Ajustare inițială (Preset)** ale unei valori arbitrare. Pot fi salvate / memorate două valori de referință. Tastă personalizabilă pentru funcția opțională. Inversare a direcției de măsurare.

Livrare:

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. CR2032.

Accesorii opționale:

Cablu de date Cod 498948, pârghie de ridicare Cod 434212, palpatoare de schimb și speciale Cod 434900; 434910.

Descriere tehnică

Domeniu de măsurare	12,5 mm
Forță de măsurare	0,65 – 0,9 N
Ø tijei de fixare h6	8 mm

Calibrarea	C1
Ø carcasă	59,5 mm
Grosime carcasă	32,9 mm
Citire comutabilă	0,0005 inch
Citire comutabilă	0,01 mm
Cod produs baterii/acumulatori conținute	081560 CR2032
Număr de baterii incluse	1
Alimentare cu energie	Cu baterii
Abatere la măsurare E MPE (interval de măsurare)	0,01 mm
Standard	Normă de fabricație
Citire comutabilă	mm / inch
Interfață	Interfață RS232C
Interfață	Interfață RS232C
Tehnică de măsurare	digital
Tip produs	Ceas comparator

Servicii

Calibrare Ceas comparator analogic 0,01 și digital 0,01 / 0,001 Domeniu de măsurare maxim 12,5 mm	023000 12,5
Calibrare DAkkS Ceas comparator analogic 0,01 și digital 0,01 / 0,001 Domeniu de măsurare maxim 12,5 mm	023010 12,5

Accesorii

Suport cotit pentru ceasuri comparatoare 45° Lungime de încastrare 50 mm	434917 50
Palpator din oțel Tip 11/25	434900 11/25
Palpator din oțel Tip 30/10	434900 30/10
Palpator din oțel Tip 14/20	434900 14/20
Palpator din oțel Tip 16	434900 16
Palpator din oțel Tip 14/30	434900 14/30

Palpator din oțel Tip 29/10	434900 29/10
Palpator din oțel Tip 15	434900 15
Palpator din carbură Tip 2	434910 2
Palpator din carbură Tip 17	434910 17
Palpator din oțel Tip 14	434900 14
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 70 mm	434920 70
Palpator din carbură Tip 18/3	434910 18/3
Palpator din rubin Tip 2	434915 2
Piesă de ridicare pentru ceas comparator S_Dial WORK Domeniu de măsurare 12,5 mm	434212 12,5
Palpator pivotant (orientabil)	434912
Palpator din oțel Tip 18/3	434900 18/3
Palpator din oțel Tip 28	434900 28
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 100 mm	434920 100
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 10 mm	434920 10
Palpator din carbură Tip 14	434910 14
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 30 mm	434920 30
Suport cotit pentru ceasuri comparatoare 60° Lungime de încastrare 50 mm	434918 50
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 60 mm	434920 60
Palpator din oțel Tip 18/5	434900 18/5
Palpator din carbură Tip 18/5	434910 18/5
Palpator din oțel Tip 18/6	434900 18/6
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 15 mm	434920 15
Palpator din oțel Tip 24	434900 24
Palpator din oțel Tip 10	434900 10

Suport cotit pentru ceasuri comparatoare60° Lungime de încastrare 25 mm	434918 25
Cablu de conectare Tip USB2	498948 USB2
Palpator din oțel Tip 11	434900 11
Palpator din oțel Tip 17	434900 17
Palpator din carbură Tip 10	434910 10
Palpator din oțel Tip 2	434900 2
Palpator din oțel Tip 11/30	434900 11/30
Palpator din oțel Tip 11/20	434900 11/20
Suport cotit pentru ceasuri comparatoare45° Lungime de încastrare 25 mm	434917 25
Palpator din oțel Tip 14/40	434900 14/40
Palpator din carbură Tip 18/2	434910 18/2
Palpator din carbură Tip 18/6	434910 18/6
Palpator din carbură Tip 18/1	434910 18/1
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 50 mm	434920 50
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 80 mm	434920 80
Palpator din oțel Tip 11/35	434900 11/35
Palpator din oțel Tip 12	434900 12
Palpator din oțel Tip 13	434900 13
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 40 mm	434920 40
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 90 mm	434920 90
Palpator din oțel Tip 20	434900 20
Cablu de conectare Tip R2	498948 R2
Palpator din oțel Tip 11/15	434900 11/15
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 20 mm	434920 20
Palpator din oțel Tip 18/1	434900 18/1

Palpator din carbură Tip 18/4	434910 18/4
Celulă buton / baterie specială Tip de baterii CR2032	081560 CR2032
Palpator din oțel Tip 18/2	434900 18/2
Palpator din oțel Tip 39	434900 39
Palpator din carbură Tip 16	434910 16
Palpator din carbură Tip 11	434910 11
Palpator din oțel Tip 14/15	434900 14/15
Palpator din oțel Tip 18/4	434900 18/4
Palpator din oțel Tip 29/20	434900 29/20