

**Multimetru, Tip de dispozitiv: 9917****Date comandă**

Numărul de comandă	473320 9917
GTIN	4045197554291
Clasa articolului	42I

**Descriere****Execuție:**

Carcasă ergonomică din două componente, cu cadru de protecție din cauciuc. Afișaj digital mare, ușor de citit, cu iluminare comutabilă a fundalului. Aparat de măsurare Auto Ranging. Toate aparatele prezintă suport pe partea posterioară pentru vârfurile de verificare, putând fi manevrate cu o singură mână, cu cadru pentru așezare.

**Funcționare:**

IP67: Protecție la scufundare ocazională în apă și protecție la pătrunderea de praf (etanșeitate la praf) precum și protecție completă la atingere.

**Aplicație:**

Aparate digitale de măsurare pentru servicii cu funcții extinse.

**Standard:**

**IEC / DIN EN 61010-1; GS TÜV Rheinland.**

**Livrare:**

Inclusiv baterii (Ref. 960 2 bucăți, Ref. 9917 1 bucată), conductori de măsură Cod 473328 Ref. 2. Senzor de temperatură, capace de închidere și geantă Duspole.

**Descriere tehnică**

Frecvență	0,001 Hz – 9,9 MHz
Domeniu de afișare	4000
Categorie de supratensiune	CAT IV 600 V; CAT III 1000 V
Curent alternativ CA	0,1 $\mu$ A – 10 A
Tensiune alternativă CA	0,1 mV – 1000 V
Precizie de bază	1,5 %
Curent continuu CC	0,1 $\mu$ A – 10 A
Clasă de protecție IP	IP 67
Verificarea diodelor	da
Rezistență	0,1 $\Omega$ – 40 M $\Omega$
Tensiune continuă CC	0,1 mV – 1000 V
Control sonor pentru continuitatea circuitelor	da
Procedeu de măsurare	RMS
Denumirea producătorului	9917
Tastă de memorare a valorii	da
Afișaj cu iluminare de fundal	da
Temperatură	-20 - 760 °C
Capacitate	1 pF – 200 $\mu$ F
Deconectare automată	da
Calibrarea	I3
Număr de baterii incluse	1
Cod produs baterii/acumulatoare conținute	081551 6LR61
Alimentare cu energie	Cu baterii
Alimentare cu energie electrică	Cod 081556 Ref. 6LR61
Tip produs	Multimetru

## Servicii

CalibrareMultimetru digital Număr de zecimale 3	027000 3
Calibrare DAkkSMultimetru digital Număr de zecimale 3	027010 3

---

## Accesorii

Conductori de măsură Ø vârf măsurare 2 mm

473328 2