



Ceas comparator de precizie IP 53, cu protecție antișoc, Domeniu de măsurare / Ø carcasă: 1/58mm



Date comandă

Numărul de comandă	433600 1/58
GTIN	4031452100549
Clasa articolului	46C

Descriere

Execuție:

Carcasă din alamă, rezistentă, cromată mat; cu sticla ceasului incasabilă.

Tijă de fixare cu Ø 8 mm h6, călită și rectificată.

Execuție foarte precisă.

Punctele principale ale mecanismului de măsurare sunt **montate cu rubine**.

Ac indicator central **pentru citire 1/1000 mm**.

Cadran cu posibilitate de rotire cu ajutorul inelului exterior la poziția zero a acului indicator.

Forță de măsurare aproape constantă pe întregul interval de măsurare.

Ceas comparator de precizie cu protecție antișoc și împotriva apei.

Funcționare:

IP53: Protecție la apă pulverizată aflată sub un unghi de până la 60° față de poziția normală de exploatare și protecție la acumulările de praf din interior (protejat la praf) precum și protecție completă la atingere.

Accesorii opționale:

Palpator special Cod 434900; 434910; 434915.

Descriere tehnică

Calibrarea	C2
Domeniu de măsurare	1 mm
Rezoluție	0,001 mm
Ø carcasă	58 mm
Citire per rotire a acului indicator	0,2 mm
Forță de măsurare	1,3 - 1,8 N
Standard	Normă de lucru
Clasă de protecție IP	IP 53
Abatere la măsurare MPE (interval de măsurare)	5 μm
Tehnică de măsurare	analog
Ambalaj	Cutie stabilă
Tip produs	Ceas comparator

Servicii

Calibrare DAkkSCeas comparator analogic 0,01 și digital 0,01 / 0,001 Domeniu de măsurare maxim 12,5 mm	023010 12,5
CalibrareCeas comparator analogic 0,001 Domeniu de măsurare maxim 5 mm	023020 5

Accesorii

Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 90 mm	434920 90
Palpator din oțel Tip 11/15	434900 11/15
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 40 mm	434920 40
Palpator din carbură Tip 11	434910 11
Palpator din oțel Tip 14/15	434900 14/15
Palpator din oțel Tip 29/10	434900 29/10
Palpator din carbură Tip 18/1	434910 18/1
Palpator din carbură Tip 18/5	434910 18/5

Palpator din oțel Tip 18/6	434900 18/6
Suport cotit pentru ceasuri comparatoare 60° Lungime de încastrare 50 mm	434918 50
Palpator din carbură Tip 10	434910 10
Palpator din oțel Tip 16	434900 16
Palpator din oțel Tip 12	434900 12
Palpator din oțel Tip 18/5	434900 18/5
Palpator din oțel Tip 15	434900 15
Suport cotit pentru ceasuri comparatoare 60° Lungime de încastrare 25 mm	434918 25
Palpator din oțel Tip 28	434900 28
Palpator din oțel Tip 14	434900 14
Palpator din oțel Tip 30/10	434900 30/10
Palpator din carbură Tip 14	434910 14
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 20 mm	434920 20
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 10 mm	434920 10
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 100 mm	434920 100
Palpator din rubin Tip 2	434915 2
Palpator din oțel Tip 11/20	434900 11/20
Palpator din oțel Tip 14/20	434900 14/20
Suport cotit pentru ceasuri comparatoare 45° Lungime de încastrare 50 mm	434917 50
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 80 mm	434920 80
Palpator din oțel Tip 18/3	434900 18/3
Palpator din oțel Tip 13	434900 13
Palpator din oțel Tip 14/40	434900 14/40
Palpator din oțel Tip 11	434900 11
Palpator din oțel Tip 2	434900 2

Palpator din carbură Tip 18/3	434910 18/3
Palpator din oțel Tip 11/30	434900 11/30
Suport cotit pentru ceasuri comparatoare 45° Lungime de încastrare 25 mm	434917 25
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 60 mm	434920 60
Palpator din carbură Tip 2	434910 2
Palpator din oțel Tip 14/30	434900 14/30
Palpator din oțel Tip 18/2	434900 18/2
Palpator pivotant (orientabil)	434912
Palpator din oțel Tip 18/1	434900 18/1
Palpator din carbură Tip 16	434910 16
Ecran din sticlă pentru ceas comparator rezistent la apă Tip 40	432030 40
Palpator din oțel Tip 17	434900 17
Palpator din oțel Tip 11/35	434900 11/35
Palpator din oțel Tip 10	434900 10
Palpator din carbură Tip 18/2	434910 18/2
Palpator din oțel Tip 11/25	434900 11/25
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 30 mm	434920 30
Palpator din oțel Tip 24	434900 24
Palpator din oțel Tip 20	434900 20
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 15 mm	434920 15
Palpator din oțel Tip 39	434900 39
Palpator din carbură Tip 18/4	434910 18/4
Palpator din carbură Tip 17	434910 17
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 50 mm	434920 50
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 70 mm	434920 70

Palpator din carbură Tip 18/6	434910 18/6
Palpator din oțel Tip 29/20	434900 29/20
Palpator din oțel Tip 18/4	434900 18/4