

**Ceas comparator digital i-wi Citire 0,01 mm, Domeniu de măsurare: 12,5mm****Date comandă**

Numărul de comandă	434312 12,5
GTIN	4059192014438
Clasa articolului	43A

**Descriere****Execuție:**

Ceas comparator digital cu cifre ale afișajului **foarte mari (11 mm)** și afișare integrată a toleranței (cu sau fără afișarea valorii măsurate). Sistemul de măsurare REFERENCE salvează și menține poziția zero setată, chiar și după ce a fost pornit din nou. Funcția Lock previne erorile de măsurare cauzate prin acționarea greșită a tastelor de comandă.

**Funcția Absolut:**

Este posibilă aducerea la zero din orice poziție, fără a pierde raportarea la referință.

**Factor reglabil** cu afișare pe ecran.

Diferitele funcții pot fi salvate direct în ceasul comparator. Reglajele și valorile salvate (factor, preset, toleranțe) sunt păstrate în memorie chiar și după schimbarea bateriei.

Cu **sistem radio (wireless) integrat i-wi** pentru transmiterea simplă, fără fir a datelor de măsurare către orice PC.

**Funcționare:**

IP42: Protecție la stropirea cu apă cu cădere oblică (picături de apă) de până la 15° față de poziția normală de exploatare și protecție împotriva introducerii de corpuri străine cu  $\varnothing > 1$  mm; a se feri însă de scule și de sârme.

**Livrare:**

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. CR 2450.

**Accesorii opționale:**

Cablu de date Cod 498940.  
Radioreceptor i-wi Cod 498912 STICK.

## Descriere tehnică

Ø carcasă	58 mm
Grosime carcasă	35 mm
Forță de măsurare	0,65 – 0,90 N
Ø tijei de fixare h6	8 mm
Domeniu de măsurare	12,5 mm
Calibrarea	C1
Citire comutabilă	0,0005 inch
Citire comutabilă	0,01 mm
Clasă de protecție IP	IP 42
Număr de baterii incluse	1
Cod produs baterii/acumulatoare conținute	081560 CR2450
Alimentare cu energie	Cu baterii
Aplicație radio	Software-ul producătorului
Abatere la măsurare E MPE (interval de măsurare)	0,02 mm
Standard	Normă de fabricație
Citire comutabilă	mm / inch
Interfață	Interfață Digimatic
Interfață	Interfață RS232C
Interfață	Sistem radio i-wi MAHR
Interfață	Interfață RS232C
Asigurare valoare măsurată	MAHR Reference-Lock-System
Tehnică de măsurare	digital
Tip produs	Ceas comparator

## Servicii

023000 12,5

CalibrareCeas comparator analogic 0,01 și digital 0,01 / 0,001 Domeniu de măsurare maxim 12,5 mm

Calibrare DAkkSCeas comparator analogic 0,01 și digital 0,01 / 0,001 Domeniu de măsurare maxim 12,5 mm

023010 12,5

## Accesorii

Palpator din carbură Tip 2

434910 2

Palpator din oțel Tip 12

434900 12

Palpator din carbură Tip 11

434910 11

Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 15 mm

434920 15

Palpator din oțel Tip 14/30

434900 14/30

Palpator din oțel Tip 11

434900 11

Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 60 mm

434920 60

Palpator din carbură Tip 10

434910 10

Palpator din oțel Tip 18/5

434900 18/5

Palpator din oțel Tip 14/15

434900 14/15

Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 40 mm

434920 40

Palpator din rubin Tip 2

434915 2

Suport cotit pentru ceasuri comparatoare60° Lungime de încastrare 25 mm

434918 25

Radioreceptor pentru Mahr i-wi Tip STICK

498914 STICK

Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 20 mm

434920 20

Palpator din oțel Tip 18/2

434900 18/2

Cablu de conectare simplex cu tastă pentru date Tip R2

498940 R2

Suport cotit pentru ceasuri comparatoare45° Lungime de încastrare 50 mm

434917 50

Palpator din oțel Tip 11/30

434900 11/30

Palpator din oțel Tip 18/1

434900 18/1

Palpator din carbură Tip 18/6	434910 18/6
Palpator din oțel Tip 39	434900 39
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 30 mm	434920 30
Palpator din carbură Tip 18/1	434910 18/1
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 80 mm	434920 80
Palpator din oțel Tip 2	434900 2
Palpator din carbură Tip 18/3	434910 18/3
Palpator din oțel Tip 15	434900 15
Palpator din carbură Tip 18/4	434910 18/4
Suport cotit pentru ceasuri comparatoare 60° Lungime de încastrare 50 mm	434918 50
Palpator din oțel Tip 10	434900 10
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 50 mm	434920 50
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 70 mm	434920 70
Palpator din oțel Tip 11/25	434900 11/25
Palpator din oțel Tip 28	434900 28
Palpator pivotant (orientabil)	434912
Palpator din carbură Tip 18/2	434910 18/2
Palpator din oțel Tip 14/20	434900 14/20
Palpator din oțel Tip 13	434900 13
Palpator din oțel Tip 17	434900 17
Palpator din oțel Tip 14/40	434900 14/40
Palpator din oțel Tip 18/4	434900 18/4
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 90 mm	434920 90
Palpator din oțel Tip 29/10	434900 29/10
Cablu de conectare simplex cu tastă pentru date Tip D2	498940 D2

Celulă buton / baterie specială Tip de baterii CR2450	081560 CR2450
Palpator din carbură Tip 18/5	434910 18/5
Palpator din oțel Tip 30/10	434900 30/10
Cablu de conectare simplă cu tastă pentru date Tip USB2	498940 USB2
Palpator din oțel Tip 20	434900 20
Palpator din oțel Tip 24	434900 24
Palpator din oțel Tip 18/3	434900 18/3
Palpator din oțel Tip 29/20	434900 29/20
Palpator din oțel Tip 18/6	434900 18/6
Palpator din oțel Tip 11/35	434900 11/35
Suport cotit pentru ceasuri comparatoare 45° Lungime de încastrare 25 mm	434917 25
Palpator din carbură Tip 14	434910 14
Palpator din oțel Tip 16	434900 16
Palpator din oțel Tip 11/20	434900 11/20
Palpator din oțel Tip 11/15	434900 11/15
Palpator din carbură Tip 16	434910 16
Palpator din oțel Tip 14	434900 14
Radioreceptor pentru Mahr i-wi Tip STICK	498912 STICK
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 10 mm	434920 10
Palpator din carbură Tip 17	434910 17
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 100 mm	434920 100