

**Ceas comparator digital i-wi Citire 0,0005 mm, Domeniu de măsurare: 100mm****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 434318 100 |
| GTIN | 4059192014568 |
| Clasa articolului | 43A |

Descriere**Execuție:**

Ceas comparator digital cu cifre ale afișajului **foarte mari (11 mm)** și afișare integrată a toleranței (cu sau fără afișarea valorii măsurate). Sistemul de măsurare REFERENCE salvează și menține poziția zero setată, chiar și după ce a fost pornit din nou. Funcția Lock previne erorile de măsurare cauzate prin acționarea greșită a tastelor de comandă.

Funcția Absolut:

Este posibilă aducerea la zero din orice poziție, fără a pierde raportarea la referință.

Factor reglabil cu afișare pe ecran.

Diferitele funcții pot fi salvate direct în ceasul comparator. Reglajele și valorile salvate (factor, preset, toleranțe) sunt păstrate în memorie chiar și după schimbarea bateriei.

Funcționare:

IP42: Protecție la stropirea cu apă cu cădere oblică (picături de apă) de până la 15° față de poziția normală de exploatare și protecție împotriva introducerii de corpuri străine cu $\varnothing > 1$ mm; a se feri însă de scule și de sârme.

Livrare:

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. CR 2450.

Accesorii opționale:

Cablu de date Cod 498940.

Radioreceptor i-wi Cod 498912 STICK.

Descriere tehnică

| | |
|--|----------------------------|
| Domeniu de măsurare | 100 mm |
| Grosime carcasă | 35 mm |
| Calibrarea | C1 |
| Ø carcasă | 58 mm |
| Forță de măsurare | 1,60–3,50 N |
| Ø tije de fixare h6 | 8 mm |
| Citire comutabilă | 0,00002 inch |
| Citire comutabilă | 0,0005 mm |
| Clasă de protecție IP | IP 42 |
| Număr de baterii incluse | 1 |
| Cod produs baterii/acumulatori conținute | 081560 CR2450 |
| Alimentare cu energie | Cu baterii |
| Aplicație radio | Software-ul producătorului |
| Abatere la măsurare E MPE (interval de măsurare) | 0,008 mm |
| Standard | Normă de fabricație |
| Citire comutabilă | mm / inch |
| Interfață | Interfață RS232C |
| Interfață | Interfață Digimatic |
| Interfață | Sistem radio i-wi MAHR |
| Interfață | Interfață RS232C |
| Asigurare valoare măsurată | MAHR Reference-Lock-System |
| Tehnică de măsurare | digital |
| Tip produs | Ceas comparator |

Servicii

CalibrareCeas comparator analogic 0,01 și digital 0,01 / 0,001 Domeniu de măsurare maxim 100 mm

023000 100

Calibrare DAkkSCeas comparator analogic 0,01 și digital
0,01 / 0,001 Domeniu de măsurare maxim 100 mm

023010 100

Accesorii

Radioreceptor pentru Mahr i-wi Tip STICK

498912 STICK

Multi-receptor / interfață pentru tastatură USB Tip

498975

Radioreceptor pentru Mahr i-wi Tip STICK

498914 STICK

Celulă buton / baterie specială Tip de baterii CR2450

081560 CR2450