

**Ceas comparator digital i-wi Citire 0,01 mm, Domeniu de măsurare: 25mm****Date comandă**

Numărul de comandă	434312 25
GTIN	2050001058614
Clasa articolului	43A

Descriere**Execuție:**

Ceas comparator digital cu cifre ale afișajului **foarte mari (11 mm)** și afișare integrată a toleranței (cu sau fără afișarea valorii măsurate). Sistemul de măsurare REFERENCE salvează și menține poziția zero setată, chiar și după ce a fost pornit din nou. Funcția Lock previne erorile de măsurare cauzate prin acționarea greșită a tastelor de comandă.

Funcția Absolut:

Este posibilă aducerea la zero din orice poziție, fără a pierde raportarea la referință.

Factor reglabil cu afișare pe ecran.

Diferitele funcții pot fi salvate direct în ceasul comparator. Reglajele și valorile salvate (factor, preset, toleranțe) sunt păstrate în memorie chiar și după schimbarea bateriei.

Cu **sistem radio (wireless) integrat i-wi** pentru transmiterea simplă, fără fir a datelor de măsurare către orice PC.

Funcționare:

IP42: Protecție la stropirea cu apă cu cădere oblică (picături de apă) de până la 15° față de poziția normală de exploatare și protecție împotriva introducerii de corpuri străine cu $\varnothing > 1$ mm; a se feri însă de scule și de sârme.

Livrare:

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. CR 2450.

Accesorii opționale:

Cablu de date Cod 498940.
Radioreceptor i-wi Cod 498912 STICK.

Descriere tehnică

Ø tije de fixare h6	8 mm
Grosime carcasă	35 mm
Forță de măsurare	0,65-1,15 N
Ø carcasă	58 mm
Calibrarea	C1
Domeniu de măsurare	25 mm
Citire comutabilă	0,0005 inch
Citire comutabilă	0,01 mm
Clasă de protecție IP	IP 42
Număr de baterii incluse	1
Cod produs baterii/acumulatori conținute	081560 CR2450
Alimentare cu energie	Cu baterii
Aplicație radio	Software-ul producătorului
Abateri la măsurare E MPE (interval de măsurare)	0,02 mm
Standard	Normă de fabricație
Citire comutabilă	mm / inch
Interfață	Interfață Digimatic
Interfață	Interfață RS232C
Interfață	Sistem radio i-wi MAHR
Interfață	Interfață RS232C
Asigurare valoare măsurată	MAHR Reference-Lock-System
Tehnică de măsurare	digital
Tip produs	Ceas comparator

Servicii

023000 30

CalibrareCeas comparator analogic 0,01 și digital 0,01 / 0,001 Domeniu de măsurare maxim 30 mm	
Calibrare DAkkSCeas comparator analogic 0,01 și digital 0,01 / 0,001 Domeniu de măsurare maxim 100 mm	023010 100

Accesorii

Radioreceptor pentru Mahr i-wi Tip STICK	498914 STICK
Celulă buton / baterie specială Tip de baterii CR2450	081560 CR2450
Radioreceptor pentru Mahr i-wi Tip STICK	498912 STICK