

**BENNING****Ohmmetru de control DUTEST pro, Tip de dispozitiv: DUTESTPRO****Date comandă**

Numărul de comandă	473260 DUTESTPRO
GTIN	4014651501560
Clasa articolului	47A

**Descriere****Execuție:**

Verificarea continuității circuitelor cu rezistență ridicată și redusă prin afișaj LED cu 3 trepte și semnal acustic de control. Afișarea tensiunii de origine externă și polarității, verificarea fazelor cu un pol și fără contact. Posibilitate de reglare a volumului semnalului (3 trepte/OPRIT) și a intensității luminoase (4 trepte). Cu lanternă de buzunar LED ultraperformantă.

**Aplicație:**

Verificarea cablajului, instalațiilor, aparatelor și componentelor electrice.

**Standard:**

**IEC / DIN EN 61010-1, (DIN VDE 0411-1).**

**Livrare:**

Inclusiv cabluri de măsurare de 4 mm, suport magnetic și clips de centură.

**Accesorii opționale:**

Baterii 081561 Ref. LR6.

**Descriere tehnică**

Verificare a continuității circuitelor	0 – 0,1 / 1 / 10 (LED); 0 – 0,1 (Summer) kΩ
Afișaj polaritate	LED +/-

Afișaj trecere	LED 3 trepte
Afișare tensiune externă CA/CC	6 – 400; semnal sonor de avertizare pulsator V
Denumirea producătorului	DUTESTPRO
Verificarea fazelor cu un pol	Prin cablu de măsurare de 4 mm / fără atingere prin detector
Număr de baterii incluse	3
Cod produs baterii/acumulatori conținute	081561 LR6
Alimentare cu energie	Cu baterii
Tip produs	Ohmmetre pentru controlul circuitelor, a continuității și a semiconductoarelor

## Accesorii

Baterii alcaline cu mangan Dimensiune internațională LR6	081561 LR6
--	------------