



## Ceas comparator mic Citire 0,001 mm, Domeniu de măsurare: 12,5IP mm



### Date comandă

Numărul de comandă	434035 12,5IP
GTIN	7640125687644
Clasa articolului	46A

### Descriere

#### Execuție:

Ceas comparator digital de dimensiuni mici ( $\varnothing$  carcasi 44 mm) cu sistem de măsurare inductiv, brevetat. Durabilitatea bateriei > 3500 h. Funcții variabile: ABS și sistem relativ, PRESET. Prevăzut cu ghidaj adițional în formă de coadă de rândunică pe partea posterioară.

#### Livrare:

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. 2032.

#### Accesorii opționale:

Cablu de date Opto RS232 cu racord în serie cu 9 pini și alimentare electrică combinată, externă Cod 498951.

Norma: Norma de fabrică

Norm: Manufacturer's standard

Standardi: Tehdasnormi

Norme: Norme usine

Szabvány: Gyári szabvány

Norma: Norma interna

Clasă de protecție IP: IP 65

Calibrarea: C1

Eroare toleranță: 0,005 mm

Forță de măsurare: 0,5 – 0,9 N

$\varnothing$  tijei de fixare h6: 8 mm

Ø carcasă: 44 mm  
Grosime carcasă: 19 mm

## Descriere tehnică

Grosime carcasă	19 mm
Calibrarea	C1
Forță de măsurare	0,5 – 0,9 N
Ø carcasă	44 mm
Domeniu de măsurare	12,5 mm
Ø tijei de fixare h6	8 mm
Eroare toleranță	0,005 mm
Clasă de protecție IP	IP 65
Cod produs baterii/acumulatoare conținute	081560 CR2032
Număr de baterii incluse	1
Standard	Normă de fabricație
Citire comutabilă	mm / inch
Interfață	Interfață RS232C
Tehnică de măsurare	digital
Tip produs	Ceas comparator

## Servicii

Calibrare Ceas comparator analogic 0,01 și digital 0,01 / 0,001 Domeniu de măsurare maxim 12,5 mm	013210 12,5
Semnătură inscripționată cu laser Tip	018940
Calibrare DAkkS Ceas comparator analogic 0,01 și digital 0,01 / 0,001 Domeniu de măsurare maxim 12,5 mm	013250 12,5

## Accesorii

Celulă buton / baterie specială Dimensiune internațională CR2032	081560 CR2032
--	---------------

Cablu de conectare Duplex Tip R2	498951 R2
Cablu de conectare Duplex Tip USB2	498951 USB2
Palpator din oțel Tip 18/1	434900 18/1
Palpator din oțel Tip 29/10	434900 29/10
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 80 mm	434920 80
Palpator din carbură Tip 17	434910 17
Palpator din carbură Tip 18/6	434910 18/6
Palpator din oțel Tip 29/20	434900 29/20
Suport cotit pentru ceasuri comparatoare 60° Lungime de încastrare 50 mm	434918 50
Palpator din oțel Tip 11/15	434900 11/15
Palpator din oțel Tip 18/4	434900 18/4
Palpator din carbură Tip 16	434910 16
Palpator din oțel Tip 17	434900 17
Palpator pivotant (orientabil)	434912
Suport cotit pentru ceasuri comparatoare 45° Lungime de încastrare 25 mm	434917 25
Palpator din rubin Tip 2	434915 2
Palpator din carbură Tip 18/4	434910 18/4
Palpator din oțel Tip 13	434900 13
Palpator din oțel Tip 28	434900 28
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 40 mm	434920 40
Palpator din oțel Tip 14/15	434900 14/15
Palpator din oțel Tip 16	434900 16
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 50 mm	434920 50
Palpator din carbură Tip 18/5	434910 18/5
Palpator din oțel Tip 15	434900 15
	434917 50

Suport cotit pentru ceasuri comparatoare 45° Lungime de încastrare 50 mm

Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 10 mm

434920 10

Suport cotit pentru ceasuri comparatoare 60° Lungime de încastrare 25 mm

434918 25

Palpator din oțel Tip 14/40

434900 14/40

Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 15 mm

434920 15

Palpator din oțel Tip 10

434900 10

Palpator din oțel Tip 11/20

434900 11/20

Palpator din oțel Tip 11/25

434900 11/25

Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 30 mm

434920 30

Palpator din oțel Tip 11

434900 11

Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 70 mm

434920 70

Palpator din oțel Tip 12

434900 12

Palpator din oțel Tip 14

434900 14

Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 20 mm

434920 20

Palpator din carbură Tip 18/3

434910 18/3

Palpator din carbură Tip 14

434910 14

Palpator din oțel Tip 18/3

434900 18/3

Palpator din carbură Tip 11

434910 11

Palpator din oțel Tip 18/5

434900 18/5

Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 60 mm

434920 60

Palpator din oțel Tip 39

434900 39

Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 100 mm

434920 100

Palpator din oțel Tip 2

434900 2

Palpator din oțel Tip 14/20	434900 14/20
Palpator din carbură Tip 18/2	434910 18/2
Palpator din oțel Tip 14/30	434900 14/30
Palpator din oțel Tip 20	434900 20
Palpator din oțel Tip 18/6	434900 18/6
Palpator din carbură Tip 18/1	434910 18/1
Palpator din oțel Tip 11/35	434900 11/35
Palpator din oțel Tip 11/30	434900 11/30
Palpator din oțel Tip 24	434900 24
Palpator din oțel Tip 30/10	434900 30/10
Palpator din carbură Tip 10	434910 10
Palpator din oțel Tip 18/2	434900 18/2
Palpator din carbură Tip 2	434910 2
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 90 mm	434920 90