

**Ceas comparator digital Citire 0,01 mm, Domeniu de măsurare: 50mm****Date comandă**

Numărul de comandă	434110 50
GTIN	7640125025330
Clasa articolului	46A

**Descriere****Execuție:**

Carcasă solidă din aluminiu cu câmp de afișare mare, înălțimea cifrelor 11 mm. Mod de economisire a energiei și repornire automată, **sistem absolut. Aducere la zero în orice poziție** pentru compararea ușoară a valorilor măsurate. Min/Max/Delta, toleranță, factor de conversie, AutoOff. **Ajustare inițială (Preset)** ale unei valori arbitrare. Pot fi salvate / memorate două valori de referință. Tastă personalizabilă pentru funcția opțională. Inversare a direcției de măsurare.

**Livrare:**

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. CR2032.

**Accesorii opționale:**

Cablu de date Cod 498948, pârghie de ridicare Cod 434212, palpatoare de schimb și speciale Cod 434900; 434910.

**Descriere tehnică**

Ø carcasă	59,5 mm
Forță de măsurare	1,4 – 2,9 N
Calibrarea	C1

Domeniu de măsurare	50 mm
Grosime carcasă	32,9 mm
Ø tijeii de fixare h6	8 mm
Citire comutabilă	0,0005 inch
Citire comutabilă	0,01 mm
Cod produs baterii/acumulatori conținute	081560 CR2032
Număr de baterii incluse	1
Alimentare cu energie	Cu baterii
Abatere la măsurare E MPE (interval de măsurare)	0,02 mm
Standard	Normă de fabricație
Citire comutabilă	mm / inch
Interfață	Interfață RS232C
Interfață	Interfață RS232C
Tehnică de măsurare	digital
Tip produs	Ceas comparator

## Servicii

Calibrare Ceas comparator analogic 0,01 și digital 0,01 / 0,001 Domeniu de măsurare maxim 50 mm	023000 50
Calibrare DAkkSCeas comparator analogic 0,01 și digital 0,01 / 0,001 Domeniu de măsurare maxim 100 mm	023010 100

## Accesorii

Palpator din oțel Tip 18/6	434900 18/6
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 20 mm	434920 20
Palpator din oțel Tip 15	434900 15
Celulă buton / baterie specială Tip de baterii CR2032	081560 CR2032
Palpator din oțel Tip 17	434900 17
	434920 40

Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L  
40 mm

Palpator din carbură Tip 14

434910 14

Palpator din oțel Tip 18/4

434900 18/4

Palpator din oțel Tip 10

434900 10

Palpator din oțel Tip 24

434900 24

Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L  
80 mm

434920 80

Palpator din oțel Tip 14

434900 14

Palpator din oțel Tip 14/15

434900 14/15

Cablu de conectare Tip USB2

498948 USB2

Palpator din oțel Tip 29/10

434900 29/10

Palpator din carbură Tip 18/3

434910 18/3

Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L  
30 mm

434920 30

Palpator din oțel Tip 13

434900 13

Palpator din oțel Tip 18/5

434900 18/5

Palpator din oțel Tip 18/3

434900 18/3

Suport cotit pentru ceasuri comparatoare45° Lungime de  
încastrare 50 mm

434917 50

Palpator din oțel Tip 2

434900 2

Palpator din carbură Tip 2

434910 2

Palpator din carbură Tip 16

434910 16

Palpator din carbură Tip 10

434910 10

Palpator din oțel Tip 14/20

434900 14/20

Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L  
60 mm

434920 60

Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L  
15 mm

434920 15

Palpator din oțel Tip 28

434900 28

Suport cotit pentru ceasuri comparatoare60° Lungime de  
încastrare 25 mm

434918 25

Palpator din oțel Tip 14/30	434900 14/30
Palpator din carbură Tip 18/1	434910 18/1
Palpator din oțel Tip 11/30	434900 11/30
Palpator din carbură Tip 17	434910 17
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 50 mm	434920 50
Palpator din oțel Tip 11/20	434900 11/20
Palpator din oțel Tip 20	434900 20
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 10 mm	434920 10
Palpator din carbură Tip 18/5	434910 18/5
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 100 mm	434920 100
Palpator din carbură Tip 18/2	434910 18/2
Palpator din carbură Tip 11	434910 11
Palpator din oțel Tip 11/25	434900 11/25
Suport cotit pentru ceasuri comparatoare 60° Lungime de încastrare 50 mm	434918 50
Palpator din rubin Tip 2	434915 2
Palpator din oțel Tip 11/15	434900 11/15
Suport cotit pentru ceasuri comparatoare 45° Lungime de încastrare 25 mm	434917 25
Palpator din oțel Tip 14/40	434900 14/40
Cablu de conectare Tip R2	498948 R2
Palpator din oțel Tip 39	434900 39
Palpator din carbură Tip 18/6	434910 18/6
Palpator din oțel Tip 11/35	434900 11/35
Palpator din oțel Tip 11	434900 11
Palpator din oțel Tip 18/1	434900 18/1
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 70 mm	434920 70

Palpator din oțel Tip 18/2	434900 18/2
Palpator din oțel Tip 16	434900 16
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 90 mm	434920 90
Palpator pivotant (orientabil)	434912
Palpator din oțel Tip 30/10	434900 30/10
Palpator din oțel Tip 29/20	434900 29/20
Palpator din carbură Tip 18/4	434910 18/4
Palpator din oțel Tip 12	434900 12