

**Ceas comparator digital Citire 0,01 mm, Domeniu de măsurare: 12,5mm****Date comandă**

Numărul de comandă	434004 12,5
GTIN	4045197435330
Clasa articolului	42C

**Descriere****Execuție:**

Ceas comparator digital cu structură compactă cu afișaj cu contrast puternic.

- **Inversare a sensului de numărare.**
- **Carcasă foarte îngustă.**

**Execuție text publicitar:**

Ceas comparator digital cu structură compactă cu afișaj cu contrast puternic.

**Livrare:**

Inclusiv capac cu ureche și 1 baterie Cod 081560 Ref. CR2032.

**Accesorii opționale:**

Palpatoare de schimb și speciale Cod 434900; 434910; 434915.

**Descriere tehnică**

Forță de măsurare	0,8 – 1,4 N
Calibrarea	C1
Domeniu de măsurare	12,5 mm
Grosime carcasă	26 mm

Ø carcasă	58 mm
Citire comutabilă	0,0005 inch
Citire comutabilă	0,01 mm
Ø tijei de fixare h7	8 mm
Număr de baterii incluse	1
Cod produs baterii/acumulatori conținute	081560 CR2032
Alimentare cu energie	Cu baterii
Abatere la măsurare E MPE (interval de măsurare)	0,025 mm
Standard	Normă de fabricație
Citire comutabilă	mm / inch
Tehnică de măsurare	digital
Ambalaj	Cutie stabilă
Tip produs	Ceas comparator

## Servicii

Calibrare Ceas comparator analogic 0,01 și digital 0,01 / 0,001 Domeniu de măsurare maxim 12,5 mm	023000 12,5
Calibrare DAkkS Ceas comparator analogic 0,01 și digital 0,01 / 0,001 Domeniu de măsurare maxim 12,5 mm	023010 12,5

## Accesorii

Palpator din oțel Tip 11/30	434900 11/30
Palpator din oțel Tip 11/15	434900 11/15
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 40 mm	434920 40
Palpator din oțel Tip 29/20	434900 29/20
Palpator din carbură Tip 2	434910 2
Palpator din oțel Tip 20	434900 20
Palpator din oțel Tip 18/5	434900 18/5
	434918 50

Suport cotit pentru ceasuri comparatoare 60° Lungime de încastrare 50 mm

Celulă buton / baterie specială Tip de baterii CR2032	081560 CR2032
---	---------------

Palpator din oțel Tip 14/30	434900 14/30
-----------------------------	--------------

Palpator din oțel Tip 11/35	434900 11/35
-----------------------------	--------------

Palpator din carbură Tip 14	434910 14
-----------------------------	-----------

Palpator din carbură Tip 18/3	434910 18/3
-------------------------------	-------------

Palpator din oțel Tip 12	434900 12
--------------------------	-----------

Palpator din oțel Tip 14/40	434900 14/40
-----------------------------	--------------

Palpator din oțel Tip 2	434900 2
-------------------------	----------

Palpator din oțel Tip 18/1	434900 18/1
----------------------------	-------------

Palpator din oțel Tip 18/3	434900 18/3
----------------------------	-------------

Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 50 mm	434920 50
---	-----------

Palpator din carbură Tip 11	434910 11
-----------------------------	-----------

Palpator din oțel Tip 15	434900 15
--------------------------	-----------

Palpator din carbură Tip 18/5	434910 18/5
-------------------------------	-------------

Palpator din oțel Tip 18/4	434900 18/4
----------------------------	-------------

Palpator din oțel Tip 39	434900 39
--------------------------	-----------

Suport cotit pentru ceasuri comparatoare 45° Lungime de încastrare 25 mm	434917 25
--	-----------

Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 80 mm	434920 80
---	-----------

Palpator din oțel Tip 17	434900 17
--------------------------	-----------

Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 10 mm	434920 10
---	-----------

Suport cotit pentru ceasuri comparatoare 45° Lungime de încastrare 50 mm	434917 50
--	-----------

Palpator din carbură Tip 18/1	434910 18/1
-------------------------------	-------------

Palpator din carbură Tip 16	434910 16
-----------------------------	-----------

Palpator din rubin Tip 2	434915 2
--------------------------	----------

Palpator din oțel Tip 11/25	434900 11/25
Palpator din oțel Tip 14/20	434900 14/20
Suport cotit pentru ceasuri comparatoare 60° Lungime de încastrare 25 mm	434918 25
Palpator din carbură Tip 18/4	434910 18/4
Palpator din oțel Tip 24	434900 24
Palpator din carbură Tip 10	434910 10
Palpator din oțel Tip 30/10	434900 30/10
Palpator din oțel Tip 11	434900 11
Palpator pivotant (orientabil)	434912
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 20 mm	434920 20
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 15 mm	434920 15
Palpator din oțel Tip 28	434900 28
Palpator din carbură Tip 17	434910 17
Palpator din carbură Tip 18/6	434910 18/6
Palpator din oțel Tip 18/6	434900 18/6
Palpator din oțel Tip 14	434900 14
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 70 mm	434920 70
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 100 mm	434920 100
Palpator din oțel Tip 13	434900 13
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 90 mm	434920 90
Palpator din oțel Tip 14/15	434900 14/15
Palpator din oțel Tip 16	434900 16
Palpator din oțel Tip 11/20	434900 11/20
Palpator din carbură Tip 18/2	434910 18/2
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 30 mm	434920 30

Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 60 mm	434920 60
Palpator din oțel Tip 10	434900 10
Palpator din oțel Tip 18/2	434900 18/2
Palpator din oțel Tip 29/10	434900 29/10