

**Ceas comparator digital Citire 0,0005 mm, Domeniu de măsurare: 12,5mm****Date comandă**

Numărul de comandă	434314 12,5
GTIN	4059192014490
Clasa articolului	43A

**Descriere****Execuție:**

Ceas comparator digital cu cifre ale afișajului **foarte mari (11 mm)** și afișare integrată a toleranței (cu sau fără afișarea valorii măsurate). Sistemul de măsurare REFERENCE salvează și menține poziția zero setată, chiar și după ce a fost pornit din nou. Funcția Lock previne erorile de măsurare cauzate prin acționarea greșită a tastelor de comandă.

**Funcția Absolut:**

Este posibilă aducerea la zero din orice poziție, fără a pierde raportarea la referință.

**Factor reglabil** cu afișare pe ecran.

Diferitele funcții pot fi salvate direct în ceasul comparator. Reglajele și valorile salvate (factor, preset, toleranțe) sunt păstrate în memorie chiar și după schimbarea bateriei.

**Funcționare:**

IP42: Protecție la stropirea cu apă cu cădere oblică (picături de apă) de până la 15° față de poziția normală de exploatare și protecție împotriva introducerii de corpuri străine cu  $\varnothing > 1$  mm; a se feri însă de scule și de sârme.

**Livrare:**

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. CR 2450.

**Accesorii opționale:**

Cablu de date Cod 498940.

## Descriere tehnică

Ø carcasă	58 mm
Calibrarea	C1
Ø tijei de fixare h6	8 mm
Forță de măsurare	0,65 – 0,90 N
Domeniu de măsurare	12,5 mm
Grosime carcasă	35 mm
Citire comutabilă	0,00002 inch
Citire comutabilă	0,0005 mm
Clasă de protecție IP	IP 42
Număr de baterii incluse	1
Cod produs baterii/acumulatori conținute	081560 CR2450
Alimentare cu energie	Cu baterii
Abatere la măsurare E MPE (interval de măsurare)	0,004 mm
Standard	Normă de fabricație
Citire comutabilă	mm / inch
Interfață	Interfață RS232C
Interfață	Interfață Digimatic
Interfață	Interfață RS232C
Asigurare valoare măsurată	MAHR Reference-Lock-System
Tehnică de măsurare	digital
Tip produs	Ceas comparator

## Servicii

Calibrare DAkkSCeas comparator analogic 0,01 și digital 0,01 / 0,001 Domeniu de măsurare maxim 12,5 mm	023010 12,5
CalibrareCeas comparator analogic 0,01 și digital 0,01 / 0,001 Domeniu de măsurare maxim 12,5 mm	023000 12,5

## Accesorii

Cablu de conectare simplă cu tastă pentru date Tip D2	498940 D2
Cablu de conectare simplă cu tastă pentru date Tip USB2	498940 USB2
Emițător Tip S4E	498966 S4E
Cablu de conectare simplă cu tastă pentru date Tip R2	498940 R2
Multi-receptor / interfață pentru tastatură USB Tip	498975
Celulă buton / baterie specială Tip de baterii CR2450	081560 CR2450
Receptor / interfață pentru tastatură USB Tip	498965