

Mitutoyo**Ceas comparator cu levier absolut citire 0,01 mm, Domeniu de măsurare: 12,5mm**

Date comandă

Numărul de comandă	434062 12,5
GTIN	4946368863467
Clasa articolului	44A

Descriere

Execuție:

Afișare a punctului zero în orice poziție, de ex. pentru măsurătorile toleranței. Selectarea direcției de măsurare. 20000 h funcționare continuă cu o baterie.

Funcționare:

IP42: Protecție la stropirea cu apă cu cădere oblică (picături de apă) de până la 15° față de poziția normală de exploatare și protecție împotriva introducerii de corpuri străine cu $\varnothing > 1$ mm; a se feri însă de scule și de sârme.

Livrare:

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. 357.

Accesorii opționale:

Cablu de date Cod 497080, palpatoare de schimb și speciale Cod 434900; 434910; 434915.

Descriere tehnică

Calibrarea	C1
Forță de măsurare	$\leq 1,5$ N
Domeniu de măsurare	12,5 mm

Ø tijeii de fixare h6	8 mm
Grosime carcasă	27,5 mm
Ø carcasă	59 mm
Clasă de protecție IP	IP 42
Cod produs baterii/acumulatoare conținute	081560 357
Număr de baterii incluse	1
Alimentare cu energie	Cu baterii
Abatere la măsurare E MPE (interval de măsurare)	0,02 mm
Standard	Normă de fabricație
Interfață	Interfață Digimatic
Interfață	Interfață Digimatic
Asigurare valoare măsurată	Reglare unică a punctului zero
Tehnică de măsurare	digital
Tip produs	Ceas comparator

Servicii

Calibrare Ceas comparator analogic 0,01 și digital 0,01 / 0,001 Domeniu de măsurare maxim 12,5 mm	023000 12,5
Calibrare DAkkS Ceas comparator analogic 0,01 și digital 0,01 / 0,001 Domeniu de măsurare maxim 12,5 mm	023010 12,5

Accesorii

Palpator din oțel Tip 11/15	434900 11/15
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 50 mm	434920 50
Palpator din oțel Tip 13	434900 13
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 40 mm	434920 40
Receptor / interfață pentru tastatură USB Tip	498965
Palpator din carbură Tip 18/2	434910 18/2

Palpator din oțel Tip 11	434900 11
Palpator din oțel Tip 14	434900 14
Suport cotit pentru ceasuri comparatoare60° Lungime de încastrare 25 mm	434918 25
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 60 mm	434920 60
Palpator din oțel Tip 11/35	434900 11/35
Palpator din oțel Tip 29/10	434900 29/10
Suport cotit pentru ceasuri comparatoare60° Lungime de încastrare 50 mm	434918 50
Palpator din oțel Tip 18/2	434900 18/2
Palpator din oțel Tip 12	434900 12
Palpator din oțel Tip 15	434900 15
Palpator din oțel Tip 30/10	434900 30/10
Palpator din carbură Tip 10	434910 10
Palpator din oțel Tip 18/1	434900 18/1
Palpator din oțel Tip 14/20	434900 14/20
Palpator din oțel Tip 18/6	434900 18/6
Palpator din oțel Tip 14/15	434900 14/15
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 80 mm	434920 80
Palpator din oțel Tip 2	434900 2
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 15 mm	434920 15
Cablu de conectare Tip USB2	497080 USB2
Palpator din oțel Tip 17	434900 17
Cablu de conectarecu tasta funcției Data Tip D2	497100 D2
Palpator din oțel Tip 20	434900 20
Emițător Tip S1	498966 S1
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 100 mm	434920 100

Palpator din carbură Tip 16	434910 16
Palpator din oțel Tip 11/30	434900 11/30
Cablu de conectarecu tasta funcției Data Tip D1	497100 D1
Palpator din oțel Tip 18/5	434900 18/5
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 20 mm	434920 20
Palpator din carbură Tip 18/3	434910 18/3
Palpator din carbură Tip 11	434910 11
Palpator din carbură Tip 18/4	434910 18/4
Palpator din oțel Tip 10	434900 10
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 70 mm	434920 70
Palpator din oțel Tip 18/3	434900 18/3
Celulă buton / baterie specială Tip de baterii 357	081560 357
Palpator din carbură Tip 18/1	434910 18/1
Palpator pivotant (orientabil)	434912
Palpator din carbură Tip 18/5	434910 18/5
Palpator din oțel Tip 18/4	434900 18/4
Palpator din rubin Tip 2	434915 2
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 30 mm	434920 30
Palpator din carbură Tip 18/6	434910 18/6
Palpator din carbură Tip 17	434910 17
Multi-receptor / interfață pentru tastatură USB Tip	498975
Palpator din oțel Tip 16	434900 16
Palpator din oțel Tip 28	434900 28
Cablu de conectare Tip D1	497080 D1
Suport cotit pentru ceasuri comparatoare45° Lungime de încastrare 25 mm	434917 25
Cablu de conectare Tip D2	497080 D2
	434917 50

Suport cotit pentru ceasuri comparatoare 45° Lungime de
încastrare 50 mm

Palpator din oțel Tip 29/20	434900 29/20
Palpator din oțel Tip 14/40	434900 14/40
Palpator din oțel Tip 24	434900 24
Palpator din oțel Tip 11/20	434900 11/20
Palpator din carbură Tip 14	434910 14
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 10 mm	434920 10
Palpator din carbură Tip 2	434910 2
Palpator din oțel Tip 39	434900 39
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 90 mm	434920 90
Palpator din oțel Tip 14/30	434900 14/30
Cablu de conectare cu tasta funcției Data Tip USB2	497100 USB2
Palpator din oțel Tip 11/25	434900 11/25