

**TESA****Ceas comparator digital Citire 0,001 mm, Domeniu de măsurare: 12,5mm****Date comandă**

Numărul de comandă	434280 12,5
GTIN	7630041111217
Clasa articolului	45A

Descriere**Execuție:**

Ceas comparator digital cu afișaj combinat de scară și cifre (înălțimea cifrelor 10 mm) precum și repere indicatoare de toleranță mecanice. Câmpul de afișare / de taste rotativ până la 270°.

Funcționare:

Mod de măsurare **ABS/REL**. Afișaj grafic a valorilor limită introduse. Deconectare automată, funcție PRESET, ieșire date, direcție de numărare comutabilă. Câmp de taste blocabil.

Max, Min, Max-Min (TIR), poziție zero, funcție PRESET.

Livrare:

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. CR2032.

Accesorii opționale:

Cablu de date Cod 498950, palpatoare de schimb și speciale Cod 434900; 434910.

Descriere tehnică

Calibrarea	C1
Forță de măsurare	< 2 N
Ø carcasă	57 mm

Fișă de date

Domeniu de măsurare	12,5 mm
Grosime carcasă	27 mm
Ø tijei de fixare h6	8 mm
Citire comutabilă	0,00005 inch
Citire comutabilă	0,001 mm
Eroare de toleranță	0,004 mm
Număr de baterii incluse	1
Cod produs baterii/acumulatori conținute	081560 CR2032
Alimentare cu energie	Cu baterii
Standard	Normă de fabricație
Citire comutabilă	mm / inch
Interfață	Interfață RS232C
Interfață	Interfață RS232C
Tehnică de măsurare	digital
Tip produs	Ceas comparator

Produse potrivite

<https://www.hoffmann-group.com/RO/ro/hom/p/434280-12,5>