

Mahr**Ceas comparator digital Citire 0,0005 mm, Domeniu de măsurare: 12,5mm****Date comandă**

Numărul de comandă	434322 12,5
GTIN	4059192014643
Clasa articolului	43A

Descriere**Execuție:**

Ceas comparator digital cu cifre ale afișajului **foarte mari (11 mm)** și afișare integrată a toleranței. Afișaj barograf analogic suplimentar ce indică limitele de toleranță. Sistemul de măsurare REFERENCE salvează și menține poziția zero setată, chiar și după ce a fost pornit din nou. Funcția Lock previne erorile de măsurare cauzate prin acționarea greșită a tastelor de comandă.

Funcția Absolut: Este posibilă aducerea la zero din orice poziție, fără a pierde raportarea la referință.

Factor reglabil cu afișare pe ecran.

Diferitele funcții pot fi salvate direct în ceasul comparator. Reglajele și valorile salvate (factor, preset, toleranțe) sunt păstrate în memorie chiar și după schimbarea bateriei.

Ideal pentru utilizarea cu verificatoarele pentru alezaje în 2 puncte. Punctul de întoarcere (valoare MIN), cu cote oscilante este înregistrat automat și afișat pe ecran la momentul stabilizării.

Funcționare:

IP42: Protecție la stropirea cu apă cu cădere oblică (picături de apă) de până la 15° față de poziția normală de exploatare și protecție împotriva introducerii de corpuri străine cu $\varnothing > 1$ mm; a se feri însă de scule și de sârme.

Livrare:

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. CR 2450.

Accesorii opționale:

Cablu de date Cod 498940.

Descriere tehnică

Calibrarea	C1
Forță de măsurare	0,65 – 0,90 N
Grosime carcasă	35 mm
Ø tije de fixare h6	8 mm
Domeniu de măsurare	12,5 mm
Ø carcasă	58 mm
Citire comutabilă	0,00002 inch
Citire comutabilă	0,0005 mm
Clasă de protecție IP	IP 42
Număr de baterii incluse	1
Cod produs baterii/acumulatoare conținute	081560 CR2450
Alimentare cu energie	Cu baterii
Abatere la măsurare E MPE (interval de măsurare)	0,004 mm
Standard	Normă de fabricație
Citire comutabilă	mm / inch
Interfață	Interfață RS232C
Interfață	Interfață Digimatic
Interfață	Interfață RS232C
Asigurare valoare măsurată	MAHR Reference-Lock-System
Tehnică de măsurare	digital
Tip produs	Ceas comparator

Servicii

Calibrare DAkkSCeas comparator analogic 0,01 și digital 0,01 / 0,001 Domeniu de măsurare maxim 12,5 mm

023010 12,5

Calibrare Ceas comparator analogic 0,01 și digital 0,01 /
0,001 Domeniu de măsurare maxim 12,5 mm

023000 12,5

Accesorii

Cablu de conectare simplex cu tastă pentru date Tip USB2

498940 USB2

Palpator din carbură Tip 18/2

434910 18/2

Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L
15 mm

434920 15

Emițător Tip S4E

498966 S4E

Palpator din oțel Tip 18/3

434900 18/3

Palpator din oțel Tip 39

434900 39

Suport cotit pentru ceasuri comparatoare 45° Lungime de
încastrare 50 mm

434917 50

Palpator din oțel Tip 29/20

434900 29/20

Palpator din carbură Tip 18/4

434910 18/4

Suport cotit pentru ceasuri comparatoare 60° Lungime de
încastrare 50 mm

434918 50

Palpator din oțel Tip 13

434900 13

Palpator pivotant (orientabil)

434912

Palpator din oțel Tip 29/10

434900 29/10

Receptor / interfață pentru tastatură USB Tip

498965

Palpator din oțel Tip 11/25

434900 11/25

Palpator din carbură Tip 14

434910 14

Palpator din oțel Tip 28

434900 28

Palpator din oțel Tip 11/20

434900 11/20

Suport cotit pentru ceasuri comparatoare 45° Lungime de
încastrare 25 mm

434917 25

Palpator din oțel Tip 10

434900 10

Multi-receptor / interfață pentru tastatură USB Tip

498975

Palpator din oțel Tip 15

434900 15

434920 50

Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L
50 mm

Palpator din oțel Tip 24

434900 24

Palpator din oțel Tip 16

434900 16

Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L
90 mm

434920 90

Palpator din rubin Tip 2

434915 2

Palpator din oțel Tip 18/1

434900 18/1

Palpator din oțel Tip 20

434900 20

Palpator din carbură Tip 10

434910 10

Palpator din carbură Tip 18/6

434910 18/6

Palpator din carbură Tip 16

434910 16

Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L
10 mm

434920 10

Celulă buton / baterie specială Tip de baterii CR2450

081560 CR2450

Palpator din oțel Tip 18/5

434900 18/5

Palpator din oțel Tip 11

434900 11

Palpator din oțel Tip 18/6

434900 18/6

Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L
70 mm

434920 70

Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L
40 mm

434920 40

Palpator din oțel Tip 14/15

434900 14/15

Palpator din oțel Tip 30/10

434900 30/10

Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L
100 mm

434920 100

Palpator din oțel Tip 14/30

434900 14/30

Palpator din oțel Tip 14

434900 14

Suport cotit pentru ceasuri comparatoare 60° Lungime de
încastrare 25 mm

434918 25

Palpator din oțel Tip 14/40

434900 14/40

Palpator din oțel Tip 12

434900 12

Palpator din carbură Tip 2	434910 2
Palpator din oțel Tip 11/15	434900 11/15
Palpator din carbură Tip 11	434910 11
Palpator din carbură Tip 18/1	434910 18/1
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 80 mm	434920 80
Palpator din oțel Tip 18/4	434900 18/4
Palpator din carbură Tip 18/3	434910 18/3
Palpator din oțel Tip 11/35	434900 11/35
Palpator din oțel Tip 2	434900 2
Palpator din oțel Tip 14/20	434900 14/20
Cablu de conectare simplex cu tastă pentru date Tip R2	498940 R2
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 20 mm	434920 20
Palpator din carbură Tip 18/5	434910 18/5
Palpator din carbură Tip 17	434910 17
Cablu de conectare simplex cu tastă pentru date Tip D2	498940 D2
Palpator din oțel Tip 18/2	434900 18/2
Palpator din oțel Tip 11/30	434900 11/30
Palpator din oțel Tip 17	434900 17
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 60 mm	434920 60
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 30 mm	434920 30