

**Ceas comparator digital Citire 0,001 mm, Domeniu de măsurare: 25mm****Date comandă**

Numărul de comandă	434281 25
GTIN	7630041111224
Clasa articolului	45A

Descriere**Execuție:**

Ceas comparator digital cu afișaj combinat de scară și cifre (înălțimea cifrelor 10 mm) precum și repere indicatoare de toleranță mecanice. Câmpul de afișare / de taste rotativ până la 270°.

Funcționare:

Mod de măsurare **ABS/REL**. Afișaj grafic a valorilor limită introduse. Deconectare automată, funcție PRESET, ieșire date, direcție de numărare comutabilă. Câmp de taste blocabil.

Max, Min, Max-Min (TIR), poziție zero, funcție PRESET.

Livrare:

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. CR2032.

Accesorii opționale:

Cablu de date Cod 498950, palpatoare de schimb și speciale Cod 434900; 434910.

Interfață: Interfață RS232C

Calibrarea: C1

Citire comutabilă: 0,001 mm

Citire comutabilă: 0,00005 inch

Eroare de toleranță: 0,005 mm

Forță de măsurare: < 2 N

Ø tije de fixare h6: 8 mm

Ø carcasă: 57 mm

Descriere tehnică

Calibrarea	C1
Grosime carcasă	33,4 mm
Domeniu de măsurare	25 mm
Forță de măsurare	< 2 N
Ø carcasă	57 mm
Ø tijei de fixare h6	8 mm
Citire comutabilă	0,00005 inch
Citire comutabilă	0,001 mm
Eroare de toleranță	0,005 mm
Număr de baterii incluse	1
Cod produs baterii/acumulatori conținute	081560 CR2032
Alimentare cu energie	Cu baterii
Standard	Normă de fabricație
Citire comutabilă	mm / inch
Interfață	Interfață RS232C
Interfață	Interfață RS232C
Tehnică de măsurare	digital
Tip produs	Ceas comparator

Servicii

Calibrare Ceas comparator analogic 0,01 și digital 0,01 / 0,001 Domeniu de măsurare maxim 30 mm	013210 30
Semnătură inscripționată cu laser Tip	018940
Calibrare DAkkS Ceas comparator analogic 0,01 și digital 0,01 / 0,001 Domeniu de măsurare maxim 100 mm	013250 100
Calibrare Ceas comparator analogic 0,01 și digital 0,01 / 0,001 Domeniu de măsurare maxim 30 mm	023000 30
	023010 100

Calibrare DAkKS Ceas comparator analogic 0,01 și digital
0,01 / 0,001 Domeniu de măsurare maxim 100 mm

Accesorii

Cablu de conectare Duplex Tip 2	498950 2
Palpator din oțel Tip 11	434900 11
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 80 mm	434920 80
Palpator din oțel Tip 18/2	434900 18/2
Palpator din carbură Tip 16	434910 16
Palpator din carbură Tip 18/3	434910 18/3
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 90 mm	434920 90
Palpator din oțel Tip 18/5	434900 18/5
Palpator din carbură Tip 17	434910 17
Palpator din oțel Tip 12	434900 12
Palpator din carbură Tip 18/1	434910 18/1
Palpator din carbură Tip 2	434910 2
Palpator din oțel Tip 24	434900 24
Palpator din carbură Tip 18/6	434910 18/6
Palpator din oțel Tip 18/3	434900 18/3
Palpator din oțel Tip 29/10	434900 29/10
Palpator din oțel Tip 18/1	434900 18/1
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 70 mm	434920 70
Palpator din carbură Tip 18/2	434910 18/2
Palpator din carbură Tip 18/4	434910 18/4
Cablu de conectare Duplex Tip USB2	498950 USB2
Palpator din oțel Tip 14/15	434900 14/15
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 60 mm	434920 60

Palpator din rubin Tip 2	434915 2
Palpator din oțel Tip 18/4	434900 18/4
Palpator din oțel Tip 14	434900 14
Palpator din oțel Tip 2	434900 2
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 15 mm	434920 15
Palpator din carbură Tip 10	434910 10
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 10 mm	434920 10
Palpator din oțel Tip 16	434900 16
Palpator din oțel Tip 30/10	434900 30/10
Palpator din oțel Tip 11/30	434900 11/30
Suport cotit pentru ceasuri comparatoare 45° Lungime de încastrare 50 mm	434917 50
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 100 mm	434920 100
Palpator din carbură Tip 11	434910 11
Palpator din oțel Tip 11/25	434900 11/25
Suport cotit pentru ceasuri comparatoare 60° Lungime de încastrare 50 mm	434918 50
Palpator din oțel Tip 20	434900 20
Palpator din oțel Tip 14/20	434900 14/20
Palpator din oțel Tip 17	434900 17
Palpator din oțel Tip 15	434900 15
Celulă buton / baterie specială Tip de baterii CR2032	081560 CR2032
Palpator pivotant (orientabil)	434912
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 30 mm	434920 30
Palpator din carbură Tip 18/5	434910 18/5
Palpator din oțel Tip 28	434900 28
Palpator din oțel Tip 14/40	434900 14/40

Palpator din oțel Tip 11/15	434900 11/15
Palpator din oțel Tip 14/30	434900 14/30
Suport cotit pentru ceasuri comparatoare 45° Lungime de încastrare 25 mm	434917 25
Palpator din carbură Tip 14	434910 14
Palpator din oțel Tip 13	434900 13
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 20 mm	434920 20
Palpator din oțel Tip 29/20	434900 29/20
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 40 mm	434920 40
Palpator din oțel Tip 39	434900 39
Palpator din oțel Tip 10	434900 10
Palpator din oțel Tip 11/20	434900 11/20
Suport cotit pentru ceasuri comparatoare 60° Lungime de încastrare 25 mm	434918 25
Palpator din oțel Tip 11/35	434900 11/35
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 50 mm	434920 50
Palpator din oțel Tip 18/6	434900 18/6