



## Verificator de alezaje de precizie din carbură fără ceas comparator SU, Domeniu de măsurare: 160-290mm



### Date comandă

Numărul de comandă	435050 160-290
GTIN	2050001046611
Clasa articolului	46F

### Descriere

#### Execuție:

Verificator cu autocentrare în două puncte cu disc de centrare proiectat cu arc. Transmiterea lină și precisă a cursei palpatorului. Reglarea pe diferite  $\varnothing$  se realizează prin intermediul palpatoarelor fixe de măsurare, interschimbabile. Palpator cu vârf armat cu plăcuță din carbură. Verificatorul (incl. suport și palpator) este insensibil la temperatura mâinii sau a variației de temperatură ambientală.

Verificator de precizie **SU**, bulon de măsurare fix **armat cu carbură**.

#### Aplicație:

Pentru măsurarea precisă a alezajelor, respectiv a  $\varnothing$ , concentricității, cilindricității, măsurarea profilelor interioare.

#### Livrare:

Verificator de precizie complet (fără ceas comparator).

#### Accesorii opționale:

Prelungitor pentru adâncimi mari de măsurare Cod 435142, ceas comparator de precizie Cod 434674, ceas comparator de precizie inductiv Cod 434670, ceas comparator cu scală cu sens de rotire spre stânga Cod 434807 Ref. 10, ceas comparator digital Cod 434322, inele de reglare Cod 484030.

#### Notă:

La utilizarea ceasului comparator de precizie este necesară utilizarea suplimentară a unui prelungitor Cod 434920 Ref. 10 sau a unui palpator de măsurare Cod 434900 Ref. 16. Modelele cu interval de măsurare până la 800 mm se livrează la cerere.

## Descriere tehnică

Precizie de repetare fără ceas comparator	0,5 $\mu$ m
Număr de discuri de măsurare	4
Adâncime de măsurare	230 mm
Domeniu de măsurare	160 - 290 mm
Număr de bolțuri de măsurare	7
Lățime disc de centrare	120 mm
Ambalaj	Cutie stabilă
Calibrarea	C4
Tip produs	Verificator de alezaje de precizie în 2 puncte

## Servicii

Calibrare Verificator de alezaj de precizie (forma B + C) Domeniu de măsurare maxim 800 mm	023210 800
---	------------