

HOLEX**Set de cale plan-paralele Cu etrier de strângere, Tip: 125****Date comandă**

Numărul de comandă

366730 125

GTIN

2050001742476

Clasa articolului

38F

Descriere**Execuție:**

Precizie: Toleranța plan paralelăpe înălțime $\pm 0,01$ mm; **duritate:** 57 HRC. Așezați clemele de strângere în cale și fixați-le în menghină.

Avantaj:

Calele rămân pe durata prelucrării și la deschiderea mandrinei mașinii în poziția reglată.

Adaptat pentru:

Toate menghinele GARANT, Allmatic NC cu lățime a punții (cota A) 39 mm $\pm 0,1$ mm.

Livrare:

Inclusiv stativ din plastic, 10 perechi de baghete, 4 cleme de fixare

Accesorii opționale:

Etriere de schimb Cod 366731 în lista de piese de schimb.

Notă:

Verificați dimensiunea A la menghină!

Descriere tehnică

Lățime

3 mm

Lungime

125 mm

Înălțime

33 mm

Înălțime	15 mm
Înălțime	28 mm
Înălțime	36 mm
Înălțime	10 mm
Înălțime	35 mm
Înălțime	25 mm
Înălțime	20 mm
Înălțime	37 mm
Înălțime	30 mm
Recomandat pentru codul de culoare	Titan
Recomandat pentru codul de culoare	Titan 2
Recomandat pentru codul de culoare	Duo Plus
Recomandat pentru codul de culoare	Duo
Recomandat pentru codul de culoare	TC
Recomandat pentru codul de culoare	LC
Recomandat pentru codul de culoare	LC-GARANT
Recomandat pentru codul de culoare	LCV125G
Număr de baghete	10 pereche
Tip produs	Cale plan-paralele

Accesorii

Set de etriere de strângere(4 buc.)	366731
-------------------------------------	--------