



Verificator de alezaje de precizie din carbură fără ceas comparator SU, Domeniu de măsurare: 280-510mm



Date comandă

Numărul de comandă	435050 280-510
GTIN	2050001046628
Clasa articolului	46F

Descriere

Execuție:

Verificator cu autocentrare în două puncte cu disc de centrare proiectat cu arc. Transmiterea lină și precisă a cursei palpatorului. Reglarea pe diferite \varnothing se realizează prin intermediul palpatoarelor fixe de măsurare, interschimbabile. Palpator cu vârf armat cu plăcuță din carbură. Verificatorul (incl. suport și palpator) este insensibil la temperatura mâinii sau a variației de temperatură ambientală.

Verificator de precizie **SU**, bulon de măsurare fix **armat cu carbură**.

Aplicație:

Pentru măsurarea precisă a alezajelor, respectiv a \varnothing , concentricității, cilindricității, măsurarea profilelor interioare.

Livrare:

Verificator de precizie complet (fără ceas comparator).

Accesorii opționale:

Prelungitor pentru adâncimi mari de măsurare Cod 435142, ceas comparator de precizie Cod 434674, ceas comparator de precizie inductiv Cod 434670, ceas comparator cu scală cu sens de rotire spre stânga Cod 434807 Ref. 10, ceas comparator digital Cod 434322, inele de reglare Cod 484030.

Notă:

La utilizarea ceasului comparator de precizie este necesară utilizarea suplimentară a unui prelungitor Cod 434920 Ref. 10 sau a unui palpator de măsurare Cod 434900 Ref. 16. Modelele cu interval de măsurare până la 800 mm se livrează la cerere.

Descriere tehnică

Precizie de repetare fără ceas comparator	1,5 μm
Adâncime de măsurare	400 mm
Număr de bolțuri de măsurare	7
Domeniu de măsurare	280 - 510 mm
Număr de discuri de măsurare	4
Lățime disc de centrare	156 mm
Ambalaj	Cutie stabilă
Calibrarea	C4
Tip produs	Verificator de alezaje de precizie în 2 puncte

Servicii

Calibrare Verificator de alezaj de precizie (forma B + C) Domeniu de măsurare maxim 800 mm	023210 800
---	------------

Accesorii

Ceas comparator de precizie \pm Intervalul de măsurare / citire 50/1 μm	434674 50/1
Prelungitor pentru adâncimea de măsurare Lungime 750 mm	435142 750
Prelungitor pentru adâncimea de măsurare Lungime 500 mm	435142 500
Prelungitor pentru adâncimea de măsurare Lungime 1500 mm	435142 1500
Ceas comparator de precizie inductiv Extrames Tip 2001	434670 2001
Calibru-inel DIN 2250 C \varnothing nominal 10 mm	484030 10
Ceas comparator de precizie \pm Intervalul de măsurare / citire 130/5 μm	434674 130/5
	434674 25/0,5

Ceas comparator de precizie \pm Intervalul de măsurare /
citire 25/0,5 μm

Prelungitor pentru adâncimea de măsurare Lungime 250
mm

435142 250

Ceas comparator cu gradații în sens trigonometric
Domeniu de măsurare 10 mm

434807 10

Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L
10 mm

434920 10

Calibru-inelDIN 2250 C \emptyset nominal 290 mm

484030 290

Palpator din oțel Tip 16

434900 16

Prelungitor pentru adâncimea de măsurare Lungime 2000
mm

435142 2000

Ceas comparator de precizie \pm Intervalul de măsurare /
citire 250/10 μm

434674 250/10

Ceas comparator digitalCitire 0,0005 mm Domeniu de
măsurare 12,5 mm

434322 12,5

Prelungitor pentru adâncimea de măsurare Lungime 1000
mm

435142 1000