



Verificator de alezaje de precizie fără ceas comparator de precizie Vario SV HM, Domeniu de măsurare: 160-430mm



Date comandă

Numărul de comandă	435110 160-430
GTIN	2050001037800
Clasa articolului	46D

Descriere

Execuție:

Aparat de măsurare comparativă în două puncte, bazat pe **versiunea Schwenk. Modelul Schwenk Vario SV** este un sistem modular, care acoperă intervale de măsurare extinse datorită capetelor palpatoare interschimbabile. **Cu palpatoare de măsurare din carbură.** Interval de măsurare extensibil până la un \varnothing de 800 mm.

Livrare:

Verificator de precizie **fără** ceas comparator de precizie și calibre-inel.

Accesorii opționale:

Ceas comparator de precizie Cod 434674, ceas comparator inductiv Cod 434670, ceas comparator cu scală cu sens de rotire spre stânga 434807 Ref. 10, ceas comparator digital Cod 434322, calibre-inel Cod 484030.

Notă:

La utilizarea ceasului comparator de precizie este necesară utilizarea suplimentară a unui prelungitor Cod 434920 Ref. 10 sau a unui palpator de măsurare Cod 434900 Ref. 16.

Descriere tehnică

Domeniu de măsurare	160 - 430 mm
Număr de capete micrometrice	1
Adâncime de măsurare	180 mm

Număr de discuri de măsurare	4
Număr de bolțuri de măsurare	7
Ambalaj	Cutie stabilă
Calibrarea	C4
Tip produs	Verificator de alezaje de precizie în 2 puncte

Servicii

CalibrareVerificator de alezaj de precizie (forma B + C) Domeniu de măsurare maxim 800 mm	023210 800
--	------------

Accesorii

Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 290 mm	484030 290
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 10 mm	434920 10
Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 275 mm	484030 275
Ceas comparator cu gradații în sens trigonometric Domeniu de măsurare 10 mm	434807 10
Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 175 mm	484030 175
Ceas comparator de precizie ± Intervalul de măsurare / citire 250/10 μm	434674 250/10
Ceas comparator de precizie ± Intervalul de măsurare / citire 50/1 μm	434674 50/1
Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 180 mm	484030 180
Ceas comparator digitalCitire 0,0005 mm Domeniu de măsurare 12,5 mm	434322 12,5
Palpator din oțel Tip 16	434900 16
Ceas comparator de precizie ± Intervalul de măsurare / citire 25/0,5 μm	434674 25/0,5
Ceas comparator de precizie ± Intervalul de măsurare / citire 130/5 μm	434674 130/5
Ceas comparator de precizie inductiv Extramess Tip 2001	434670 2001

Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 225 mm

484030 225