

Garant**Set de cale plan-paralele magnetice, Lungime: 125mm****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 366740 125 |
| GTIN | 4045197329233 |
| Clasa articolului | 31Z |

Descriere**Execuție:****Precizie:** Toleranță pe înălțime $\pm 0,01$ mm, toleranță de lățime $\pm 0,02$ mm .**Duritate:** 60 HRC.**Perechi rectificade de precizie.****Reducerea timpului de strângere cu până la 10 %.****Aplicație:**

La lucrările de precizie pentru prinderea pieselor cu suprafețe paralele în menghine sau dispozitive.

Notă:

Disponibile și în lungimi de 50, 70, 100 și 150 mm.

Suporturi paralele individuale – perechile se livrează de la producător.**Descriere tehnică**

| | |
|----------|-------|
| Înălțime | 15 mm |
| Înălțime | 30 mm |
| Înălțime | 35 mm |

| | |
|------------------|--------------------|
| Înălțime | 37 mm |
| Înălțime | 39 mm |
| Lungime | 125 mm |
| Lățime | 2,5 mm |
| Număr de baghete | 5 pereche |
| Tip produs | Cale plan-paralele |

Accesorii

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Set de cale plan-paralele magnetic pentru366740 Ref. 125x2,5 Înălțime 30 mm | 366742 30 |
| Set de cale plan-paralele magnetic pentru366740 Ref. 125x2,5 Înălțime 39 mm | 366742 39 |
| Set de cale plan-paralele magnetic pentru366740 Ref. 125x2,5 Înălțime 35 mm | 366742 35 |
| Set de cale plan-paralele magnetic pentru366740 Ref. 125x2,5 Înălțime 15 mm | 366742 15 |
| Set de cale plan-paralele magnetic pentru366740 Ref. 125x2,5 Înălțime 37 mm | 366742 37 |