



Verificator de alezaje de precizie pentru găuri înfundate SS, Domeniu de măsurare: 20-50mm



Date comandă

Numărul de comandă	435120 20-50
GTIN	2050001037817
Clasa articolului	46D

Descriere

Execuție:

Aparat de măsurare comparativă în două puncte, bazat pe **versiunea Schwenk. Model pentru gaură înfundată Schwenk SS**. Pentru măsurarea găurilor înfundate și a găurilor bolțurilor de centrare. Picior de măsurare și palpator mobil armate cu carbură.

Livrare:

Verificator de precizie **fără** ceas comparator de precizie și calibre-inel.

Accesorii opționale:

Ceas comparator de precizie Cod 434674, ceas comparator inductiv Cod 434670, ceas comparator cu scală cu sens de rotire spre stânga 434807 Ref. 10, ceas comparator digital Cod 434322, calibre-inel Cod 484030.

Notă:

La utilizarea ceasului comparator de precizie este necesară utilizarea suplimentară a unui prelungitor Cod 434920 Ref. 10 sau a unui palpator de măsurare Cod 434900 Ref. 16.

Descriere tehnică

Număr de șublere	3
Distanță de fund al găurii, h	1,5 mm
Domeniu de măsurare	20 - 50 mm
Adâncime de măsurare	77 mm

Domeniu de măsurare șubler	20 – 30; 30 – 40; 40 – 50 mm
Lățime disc de centrare	18 mm
Ambalaj	Cutie stabilă
Calibrarea	C4
Tip produs	Verificator de alezaje de precizie în 2 puncte

Servicii

Calibrare Verificator de alezaj de precizie (forma B + C) Domeniu de măsurare maxim 60 mm	023210 60
Calibrare DAkkS Verificator de alezaj de precizie (forma B + C) Domeniu de măsurare maxim 60 mm	023220 60

Accesorii

Calibru-inel DIN 2250 C Ø nominal 36 mm	484030 36
Palpator din oțel Tip 16	434900 16
Ceas comparator de precizie ± Intervalul de măsurare / citire 50/1 μm	434674 50/1
Calibru-inel DIN 2250 C Ø nominal 46 mm	484030 46
Ceas comparator de precizie inductiv Extrames Tip 2001	434670 2001
Calibru-inel DIN 2250 C Ø nominal 44 mm	484030 44
Calibru-inel DIN 2250 C Ø nominal 35 mm	484030 35
Calibru-inel DIN 2250 C Ø nominal 40 mm	484030 40
Calibru-inel DIN 2250 C Ø nominal 22 mm	484030 22
Ceas comparator de precizie ± Intervalul de măsurare / citire 25/0,5 μm	434674 25/0,5
Calibru-inel DIN 2250 C Ø nominal 32 mm	484030 32
Ceas comparator de precizie ± Intervalul de măsurare / citire 130/5 μm	434674 130/5
Ceas comparator digital Citire 0,0005 mm Domeniu de măsurare 12,5 mm	434322 12,5

Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 30 mm	484030 30
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 10 mm	434920 10
Ceas comparator de precizie ± Intervalul de măsurare / citire 250/10 µm	434674 250/10
Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 20 mm	484030 20
Ceas comparator cu gradații în sens trigonometric Domeniu de măsurare 10 mm	434807 10
Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 25 mm	484030 25
Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 34 mm	484030 34
Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 26 mm	484030 26
Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 45 mm	484030 45
Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 42 mm	484030 42
Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 50 mm	484030 50
Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 28 mm	484030 28
Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 24 mm	484030 24
Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 38 mm	484030 38