



## Aparat de măsurare pentru con interior IFM, Domeniu de măsurare: 0,5-20mm



### Date comandă

Numărul de comandă	435172 0,5-20
GTIN	2050001055743
Clasa articolului	46D

### Descriere

#### Execuție:

Aparat de măsurat IFM cu con de măsurare la 90° pentru **determinarea celui mai mare Ø al conului interior**. Piesa călită în formă de cruce a conului de măsurare va fi introdusă în conul interior. Ø maxim va fi determinat prin împingerea piesei până la opritor.

#### Livrare:

Inclusiv ceas comparator.

#### Notă:

La cerere se pot livra modele speciale cu alte unghiuri ale conului. Dispozitive pentru măsurat lungimea șanfrenului la cerere. Ceasul comparator și corpul de bază se pot livra individual.

### Descriere tehnică

Domeniu de măsurare	0,5 - 20 mm
Valoarea diviziunii de gradație	0,01 mm
Standard	DIN 878
Toate componentele	călit

Ambalaj	Cutie stabilă
Calibrarea	Preț la cerere
Tip produs	Instrument de măsurare a teșiturilor

**Servicii**

CalibrareCeas comparator analogic 0,01 și digital 0,01 / 0,001 Domeniu de măsurare maxim 30 mm	023000 30
--	-----------