

Garant**Burghiu elicoidal HSS W, neacoperită, Ø DC h8: 1,4mm****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 114200 1,4 |
| GTIN | 4045197015228 |
| Clasa articolului | 11B |

Descriere**Execuție:**

Grosime standard a miezului fără conicitate.

Tăiș obținut prin ascuțire de precizie.

Canale spațioase și șlefuite cu spiră îngustă.

Suprafață lustruită.

Cu geometrie la vârf forma A de la Ref. 2,0 mm.

Recomandare:**Adâncimea maximă de găurire:**

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$$

Descriere tehnică

| | |
|--|------------------|
| Ø nominal D_c | 1,4 mm |
| Lungimea canalului de așchii L_c | 16 mm |
| Număr de dinți Z | 2 |
| Toleranță Ø nominal | h8 |
| Ø cozii D_s | 1,4 mm |
| Lungimea totală L | 38 mm |
| Avans f în aluminiu, plastic cu așchii lungi | 0,05 mm/rot |
| Standard | DIN 338 |
| adâncime maximă de găurire recomandată L_2 | 13,9 mm |
| Unghiul la vârf | 130 grad |
| Coadă tip | Coadă cilindrică |

| | |
|--------------------|-------------------|
| Strat de acoperire | neacoperită |
| Materialul sculei | HSS |
| Tip | W |
| Unghiul elicei | 35-40 grad |
| Răcire interioară | nu |
| Inel colorat | galben |
| Tip produs | Burghiu elicoidal |

Date utilizator

| | Se recomandă pentru | V_c | Cod ISO |
|-----------------------------|-----------------------------|----------|---------|
| Alu Termo Pl | recomandat | 70 m/min | N |
| Aluminiu (cu așchii scurte) | recomandat | 45 m/min | N |
| Alu > 10% Si | indicat în anumite condiții | 40 m/min | N |
| Ulei | recomandat | | |
| Umiditate maximă | recomandat | | |