



## Verificator de alezaje de precizie pentru găuri înfundate SS, Domeniu de măsurare: 50-110mm



### Date comandă

Numărul de comandă	435120 50-110
GTIN	2050001037824
Clasa articolului	46D

### Descriere

#### Execuție:

Aparat de măsurare comparativă în două puncte, bazat pe **versiunea Schwenk. Model pentru gaură înfundată Schwenk SS**. Pentru măsurarea găurilor înfundate și a găurilor bolțurilor de centrare. Picioar de măsurare și palpator mobil armate cu carbură.

#### Livrare:

Verificator de precizie **fără** ceas comparator de precizie și calibre-inel.

#### Accesorii opționale:

Ceas comparator de precizie Cod 434674, ceas comparator inductiv Cod 434670, ceas comparator cu scală cu sens de rotație spre stânga 434807 Ref. 10, ceas comparator digital Cod 434322, calibre-inel Cod 484030.

#### Notă:

La utilizarea ceasului comparator de precizie este necesară utilizarea suplimentară a unui prelungitor Cod 434920 Ref. 10 sau a unui palpator de măsurare Cod 434900 Ref. 16.

### Descriere tehnică

Număr de șublere	2
Domeniu de măsurare șubler	50 – 80; 80 – 110 mm
Adâncime de măsurare	55 mm
Domeniu de măsurare	50 - 110 mm

Distanță de fund al găurii, h	1,5 mm
Lățime disc de centrare	34 mm
Ambalaj	Cutie stabilă
Calibrarea	C4
Tip produs	Verificator de alezaje de precizie în 2 puncte

## Servicii

CalibrareVerificator de alezaj de precizie (forma B + C) Domeniu de măsurare maxim 160 mm	023210 160
--	------------

## Accesorii

Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 55 mm	484030 55
Palpator din oțel Tip 16	434900 16
Ceas comparator de precizie ± Intervalul de măsurare / citire 130/5 μm	434674 130/5
Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 90 mm	484030 90
Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 95 mm	484030 95
Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 60 mm	484030 60
Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 85 mm	484030 85
Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 50 mm	484030 50
Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 100 mm	484030 100
Adaptor pentru instrumente de măsurat alezaje în 2 puncte1 buc. Tip 35-90	439914 35-90
Ceas comparator cu gradații în sens trigonometric Domeniu de măsurare 10 mm	434807 10
Ceas comparator digitalCitire 0,0005 mm Domeniu de măsurare 12,5 mm	434322 12,5
Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 80 mm	484030 80
Ceas comparator de precizie inductiv Extramess Tip 2001	434670 2001
	434920 10

Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L  
10 mm

Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 75 mm

484030 75

Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 70 mm

484030 70

Ceas comparator de precizie ± Intervalul de măsurare /  
citire 50/1  $\mu\text{m}$

434674 50/1

Ceas comparator de precizie ± Intervalul de măsurare /  
citire 25/0,5  $\mu\text{m}$

434674 25/0,5

Ceas comparator de precizie ± Intervalul de măsurare /  
citire 250/10  $\mu\text{m}$

434674 250/10

Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 65 mm

484030 65