

**Garant****Set de cale plan-paralele magnetice, Lungime: 200mm****Date comandă**

Numărul de comandă	366740 200
GTIN	4045197559418
Clasa articolului	31Z

**Descriere****Execuție:****Precizie:** Toleranță pe înălțime  $\pm 0,01$  mm, toleranță de lățime  $\pm 0,02$  mm .**Duritate:** 60 HRC.**Perechi rectificata de precizie.****Reducerea timpului de strângere cu până la 10 %.****Aplicație:**

La lucrările de precizie pentru prinderea pieselor cu suprafețe paralele în menghine sau dispozitive.

**Notă:**

Disponibile și în lungimi de 50, 70, 100 și 150 mm.

**Suporturi paralele individuale – perechile se livrează de la producător.****Descriere tehnică**

Lățime	2,5 mm
Lungime	200 mm
Înălțime	25 mm

Înălțime	40 mm
Înălțime	47 mm
Înălțime	52 mm
Înălțime	57 mm
Număr de baghete	5 pereche
Tip produs	Cale plan-paralele

## Accesorii

Set de cale plan-paralele magnetic pentru366740 Ref. 200×2,5 Înălțime 47 mm	366746 47
Set de cale plan-paralele magnetic pentru366740 Ref. 200×2,5 Înălțime 25 mm	366746 25
Set de cale plan-paralele magnetic pentru366740 Ref. 200×2,5 Înălțime 40 mm	366746 40
Set de cale plan-paralele magnetic pentru366740 Ref. 200×2,5 Înălțime 57 mm	366746 57
Set de cale plan-paralele magnetic pentru366740 Ref. 200×2,5 Înălțime 52 mm	366746 52