



Verificator de alezaje de precizie pentru găuri înfundate SS, Domeniu de măsurare: 110-300mm



Date comandă

Numărul de comandă	435120 110-300
GTIN	2050001037831
Clasa articolului	46D

Descriere

Execuție:

Aparat de măsurare comparativă în două puncte, bazat pe **versiunea Schwenk. Model pentru gaură înfundată Schwenk SS**. Pentru măsurarea găurilor înfundate și a găurilor bolțurilor de centrare. Picior de măsurare și palpator mobil armate cu carbură.

Livrare:

Verificator de precizie **fără** ceas comparator de precizie și calibre-inel.

Accesorii opționale:

Ceas comparator de precizie Cod 434674, ceas comparator inductiv Cod 434670, ceas comparator cu scală cu sens de rotire spre stânga 434807 Ref. 10, ceas comparator digital Cod 434322, calibre-inel Cod 484030.

Notă:

La utilizarea ceasului comparator de precizie este necesară utilizarea suplimentară a unui prelungitor Cod 434920 Ref. 10 sau a unui palpator de măsurare Cod 434900 Ref. 16.

Descriere tehnică

Domeniu de măsurare	110 - 300 mm
Domeniu de măsurare șubler	110 – 150; 150 – 200; 200 – 250; 250 – 300 mm
Distanță de fund al găurii, h	2 mm
Număr de șublere	4

Adâncime de măsurare	45 mm
Lățime disc de centrare	81 mm
Ambalaj	Cutie stabilă
Calibrarea	C4
Tip produs	Verificator de alezaje de precizie în 2 puncte

Servicii

CalibrareVerificator de alezaj de precizie (forma B + C) Domeniu de măsurare maxim 800 mm	023210 800
--	------------

Accesorii

Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 10 mm	434920 10
Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 225 mm	484030 225
Ceas comparator de precizie ± Intervalul de măsurare / citire 25/0,5 µm	434674 25/0,5
Ceas comparator digitalCitire 0,0005 mm Domeniu de măsurare 12,5 mm	434322 12,5
Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 80 mm	484030 80
Ceas comparator cu gradații în sens trigonometric Domeniu de măsurare 10 mm	434807 10
Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 175 mm	484030 175
Ceas comparator de precizie ± Intervalul de măsurare / citire 250/10 µm	434674 250/10
Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 275 mm	484030 275
Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 125 mm	484030 125
Ceas comparator de precizie ± Intervalul de măsurare / citire 130/5 µm	434674 130/5
Adaptor pentru instrumente de măsurat alezaje în 2 puncte1 buc. Tip 90-300	439914 90-300
Palpator din oțel Tip 16	434900 16

Ceas comparator de precizie inductiv Extrames Tip 2001

434670 2001

Ceas comparator de precizie \pm Intervalul de măsurare /
citire 50/1 μm

434674 50/1