

**Aparat de măsurare pentru con interior IFM, Domeniu de măsurare: 40-60mm****Date comandă**

Numărul de comandă	435172 40-60
GTIN	2050001951366
Clasa articolului	46D

Descriere**Execuție:**

Aparat de măsurat IFM cu con de măsurare la 90° pentru **determinarea celui mai mare Ø al conului interior**. Piesa călită în formă de cruce a conului de măsurare va fi introdusă în conul interior. Ø maxim va fi determinat prin împingerea piesei până la opritor.

Livrare:

Inclusiv ceas comparator.

Notă:

La cerere se pot livra modele speciale cu alte unghiuri ale conului. Dispozitive pentru măsurat lungimea șanfrenului la cerere. Ceasul comparator și corpul de bază se pot livra individual.

Descriere tehnică

Domeniu de măsurare	40 - 60 mm
Valoarea diviziunii de gradație	0,01 mm
Standard	DIN 878
Toate componentele	călit

Ambalaj	Cutie stabilă
Calibrarea	Preț la cerere
Tip produs	Instrument de măsurare a teșiturilor