



## Verificator de alezaje de precizie din carbură fără ceas comparator SU, Domeniu de măsurare: 18-35mm



### Date comandă

Numărul de comandă	435050 18-35
GTIN	2050001040022
Clasa articolului	46F

### Descriere

#### Execuție:

Verificator cu autocentrare în două puncte cu disc de centrare proiectat cu arc. Transmiterea lină și precisă a cursei palpatorului. Reglarea pe diferite  $\varnothing$  se realizează prin intermediul palpatoarelor fixe de măsurare, interschimbabile. Palpator cu vârf armat cu plăcuță din carbură. Verificatorul (incl. suport și palpator) este insensibil la temperatura mâinii sau a variației de temperatură ambientală.

Verificator de precizie **SU**, bulon de măsurare fix **armat cu carbură**.

#### Aplicație:

Pentru măsurarea precisă a alezajelor, respectiv a  $\varnothing$ , concentricității, cilindricității, măsurarea profilelor interioare.

#### Livrare:

Verificator de precizie complet (fără ceas comparator).

#### Accesorii opționale:

Prelungitor pentru adâncimi mari de măsurare Cod 435142, ceas comparator de precizie Cod 434674, ceas comparator de precizie inductiv Cod 434670, ceas comparator cu scală cu sens de rotire spre stânga Cod 434807 Ref. 10, ceas comparator digital Cod 434322, inele de reglare Cod 484030.

#### Notă:

La utilizarea ceasului comparator de precizie este necesară utilizarea suplimentară a unui prelungitor Cod 434920 Ref. 10 sau a unui palpator de măsurare Cod 434900 Ref. 16. Modelele cu interval de măsurare până la 800 mm se livrează la cerere.

## Descriere tehnică

Domeniu de măsurare	18 - 35 mm
Adâncime de măsurare	110 mm
Precizie de repetare fără ceas comparator	0,5 $\mu$ m
Număr de discuri de măsurare	2
Număr de bolțuri de măsurare	9
Lățime disc de centrare	14,8 mm
Ambalaj	Cutie stabilă
Calibrarea	C4
Tip produs	Verificator de alezaje de precizie în 2 puncte

## Servicii

Calibrare Verificator de alezaj de precizie (forma B + C) Domeniu de măsurare maxim 60 mm	023210 60
Calibrare DAkkS Verificator de alezaj de precizie (forma B + C) Domeniu de măsurare maxim 60 mm	023220 60

## Accesorii

Palpator de măsurare pentru domeniul de măsurare 18 – 35 mm Oțel $\varnothing$ de măsurare 34 mm	435084 34
Palpator de măsurare pentru domeniul de măsurare 18 – 35 mm Carbură $\varnothing$ de măsurare 22 mm	435094 22
Ceas comparator de precizie inductiv Extrames Tip 2001	434670 2001
Calibru-inel DIN 2250 C $\varnothing$ nominal 25 mm	484030 25
Calibru-inel DIN 2250 C $\varnothing$ nominal 22 mm	484030 22
Calibru-inel DIN 2250 C $\varnothing$ nominal 30 mm	484030 30
Palpator de măsurare pentru domeniul de măsurare 18 – 35 mm Carbură $\varnothing$ de măsurare 32 mm	435094 32

Disc de măsurare pentru domeniul de măsurare 18 – 35 Grosime 0,5 mm	435107 0,5
Ceas comparator de precizie ± Intervalul de măsurare / citire 50/1 μm	434674 50/1
Palpator de măsurare pentru domeniul de măsurare 18 – 35 mmCarbură Ø de măsurare 18 mm	435094 18
Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 18 mm	484030 18
Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 19 mm	484030 19
Palpator de măsurare pentru domeniul de măsurare 18 – 35 mmCarbură Ø de măsurare 26 mm	435094 26
Palpator de măsurare pentru domeniul de măsurare 18 – 35 mmCarbură Ø de măsurare 34 mm	435094 34
Palpator de măsurare pentru domeniul de măsurare 18 – 35 mmOțel Ø de măsurare 20 mm	435084 20
Palpator de măsurare pentru domeniul de măsurare 18 – 35 mmOțel Ø de măsurare 24 mm	435084 24
Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 32 mm	484030 32
Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 24 mm	484030 24
Disc de măsurare pentru domeniul de măsurare 18 – 35 Grosime 1 mm	435107 1
Palpator de măsurare pentru domeniul de măsurare 18 – 35 mmCarbură Ø de măsurare 20 mm	435094 20
Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 28 mm	484030 28
Palpator de măsurare pentru domeniul de măsurare 18 – 35 mmOțel Ø de măsurare 18 mm	435084 18
Palpator de măsurare pentru domeniul de măsurare 18 – 35 mmOțel Ø de măsurare 26 mm	435084 26
Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 35 mm	484030 35
Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 26 mm	484030 26
Palpator de măsurare pentru domeniul de măsurare 18 – 35 mmOțel Ø de măsurare 28 mm	435084 28
Palpator din oțel Tip 16	434900 16
Ceas comparator de precizie ± Intervalul de măsurare / citire 130/5 μm	434674 130/5

Palpator de măsurare pentru domeniul de măsurare 18 – 35 mm Carbură Ø de măsurare 30 mm	435094 30
Palpator de măsurare pentru domeniul de măsurare 18 – 35 mm Oțel Ø de măsurare 30 mm	435084 30
Ceas comparator de precizie ± Intervalul de măsurare / citire 250/10 µm	434674 250/10
Palpator de măsurare pentru domeniul de măsurare 18 – 35 mm Carbură Ø de măsurare 24 mm	435094 24
Ceas comparator de precizie ± Intervalul de măsurare / citire 25/0,5 µm	434674 25/0,5
Calibru-inel DIN 2250 C Ø nominal 34 mm	484030 34
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 10 mm	434920 10
Palpator de măsurare pentru domeniul de măsurare 18 – 35 mm Oțel Ø de măsurare 22 mm	435084 22
Palpator de măsurare pentru domeniul de măsurare 18 – 35 mm Oțel Ø de măsurare 32 mm	435084 32
Calibru-inel DIN 2250 C Ø nominal 20 mm	484030 20
Palpator de măsurare pentru domeniul de măsurare 18 – 35 mm Carbură Ø de măsurare 28 mm	435094 28