

Mitutoyo**Verificator de alezaje de precizie cu ceas comparator, Domeniu de măsurare: 18-35 mm****Date comandă**

Numărul de comandă	435202 18-35
GTIN	4946368612508
Clasa articolului	44A

Descriere**Execuție:**

Verificator de precizie, autocentrant, cu suprafață de contact în 3 puncte. Tijă și ceas comparator cromate mat. Ceas comparator protejat contra șocurilor datorită carcasei din plastic antișoc. Suportul pentru instrumente este stabilizat în privința temperaturii datorită protecției pentru mâini. Datorită palpatoarelor de măsurare de diferite tipuri, lungi, interschimbabile și a adaosurilor inelare, dispozitivul de măsurare este reglat pentru Ø alezajelor. Palpatoare de măsurare cu bilă de palpate din carbură.

Aplicație:

Dispozitiv de măsurare comparativă pentru controlul alezajelor asupra preciziei Ø, cilindricității și concentricității.

Livrare:

Inclusiv ceas comparator Cod 432050 Ref. 10/58 cu gradație 1/100 mm.

Calibrarea: C4

Precizie de repetare fără ceas comparator: 0,5 µm

Adâncime de măsurare: 100 mm

Număr de bolțuri de măsurare: 9

Lățime disc de centrare: 12,7 mm

Descriere tehnică

Domeniu de măsurare	18 - 35 mm
---------------------	------------

Precizie de repetare fără ceas comparator	0,5 μ m
Număr de bolțuri de măsurare	9
Adâncime de măsurare	100 mm
Lățime disc de centrare	12,7 mm
Standard	Normă de fabricație
Ambalaj	Cutie stabilă
Calibrarea	C1
Calibrarea	C4
Tip produs	Verificator de alezaje de precizie în 2 puncte

Servicii

Calibrare Ceas comparator analogic 0,01 și digital 0,01 / 0,001 Domeniu de măsurare maxim 10 mm	013210 10
Calibrare Verificator de alezaj de precizie (forma B + C) Domeniu de măsurare maxim 60 mm	013520 60
Semnătură inscripționată cu laser Tip	018940
Calibrare DAkkS Verificator de alezaj de precizie (forma B + C) Domeniu de măsurare maxim 60 mm	012930 60
Calibrare DAkkS Verificator de alezaj de precizie (forma B + C) Domeniu de măsurare maxim 60 mm	023220 60
Calibrare Ceas comparator analogic 0,01 și digital 0,01 / 0,001 Domeniu de măsurare maxim 10 mm	023000 10
Calibrare Verificator de alezaj de precizie (forma B + C) Domeniu de măsurare maxim 60 mm	023210 60

Accesorii

Inel distanțier Ø interior 5,3 mm Lățime inel 0,5 mm	435220 0,5
Inel distanțier Ø interior 5,3 mm Lățime inel 1 mm	435220 1
Ceas comparator Domeniu de măsurare / Ø carcasă 10/58 mm	432050 10/58
	439914 18-35

Adaptor pentru instrumente de măsurat alezaje în 2
puncte 1 buc. Tip 18-35
