



Verificator de alezaje de precizie din carbură fără ceas comparator SU, Domeniu de măsurare: 35-60mm



Date comandă

Numărul de comandă	435050 35-60
GTIN	2050001040046
Clasa articolului	46F

Descriere

Execuție:

Verificator cu autocentrare în două puncte cu disc de centrare proiectat cu arc. Transmiterea lină și precisă a cursei palpatorului. Reglarea pe diferite \varnothing se realizează prin intermediul palpatoarelor fixe de măsurare, interschimbabile. Palpator cu vârf armat cu plăcuță din carbură. Verificatorul (incl. suport și palpator) este insensibil la temperatura mâinii sau a variației de temperatură ambientală.

Verificator de precizie **SU**, bulon de măsurare fix **armat cu carbură**.

Aplicație:

Pentru măsurarea precisă a alezajelor, respectiv a \varnothing , concentricității, cilindricității, măsurarea profilelor interioare.

Livrare:

Verificator de precizie complet (fără ceas comparator).

Accesorii opționale:

Prelungitor pentru adâncimi mari de măsurare Cod 435142, ceas comparator de precizie Cod 434674, ceas comparator de precizie inductiv Cod 434670, ceas comparator cu scală cu sens de rotire spre stânga Cod 434807 Ref. 10, ceas comparator digital Cod 434322, inele de reglare Cod 484030.

Notă:

La utilizarea ceasului comparator de precizie este necesară utilizarea suplimentară a unui prelungitor Cod 434920 Ref. 10 sau a unui palpator de măsurare Cod 434900 Ref. 16. Modelele cu interval de măsurare până la 800 mm se livrează la cerere.

Descriere tehnică

Domeniu de măsurare	35 - 60 mm
Număr de discuri de măsurare	3
Adâncime de măsurare	180 mm
Număr de bolțuri de măsurare	6
Precizie de repetare fără ceas comparator	0,5 μm
Lățime disc de centrare	28 mm
Ambalaj	Cutie stabilă
Calibrarea	C4
Tip produs	Verificator de alezaje de precizie în 2 puncte

Servicii

Calibrare DAkkS Verificator de alezaj de precizie (forma B + C) Domeniu de măsurare maxim 60 mm	023220 60
Calibrare Verificator de alezaj de precizie (forma B + C) Domeniu de măsurare maxim 60 mm	023210 60

Accesorii

Palpator de măsurare pentru domeniul de măsurare 35 – 60 mm Carbură Ø de măsurare 49 mm	435095 49
Ceas comparator de precizie inductiv Extramesstip 2001	434670 2001
Ceas comparator cu gradații în sens trigonometric Domeniu de măsurare 10 mm	434807 10
Palpator de măsurare pentru domeniul de măsurare 35 – 60 mm Oțel Ø de măsurare 49 mm	435085 49
Disc de măsurare pentru domeniul de măsurare 35 – 60 Grosime 2,5 mm	435108 2,5
Palpator de măsurare pentru domeniul de măsurare 35 – 60 mm Carbură Ø de măsurare 59 mm	435095 59

Adaptor pentru instrumente de măsurat alezaje în 2 puncte 1 buc. Tip 35-90	439914 35-90
Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 10 mm	484030 10
Palpator din oțel Tip 16	434900 16
Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 40 mm	484030 40
Prelungitor pentru adâncimea de măsurare Lungime 500 mm	435142 500
Prelungitor pentru adâncimea de măsurare Lungime 1500 mm	435142 1500
Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 45 mm	484030 45
Disc de măsurare pentru domeniul de măsurare 35 – 60 Grosime 1 mm	435108 1
Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 50 mm	484030 50
Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 46 mm	484030 46
Prelungitor pentru adâncimea de măsurare Lungime 2000 mm	435142 2000
Prelungitor pentru adâncimea de măsurare Lungime 750 mm	435142 750
Palpator de măsurare pentru domeniul de măsurare 35 – 60 mm Carbură Ø de măsurare 35 mm	435095 35
Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 60 mm	484030 60
Ceas comparator de precizie ± Intervalul de măsurare / citire 250/10 µm	434674 250/10
Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 42 mm	484030 42
Ceas comparator digital Citire 0,0005 mm Domeniu de măsurare 12,5 mm	434322 12,5
Ceas comparator de precizie ± Intervalul de măsurare / citire 25/0,5 µm	434674 25/0,5
Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 35 mm	484030 35
Palpator de măsurare pentru domeniul de măsurare 35 – 60 mm Oțel Ø de măsurare 35 mm	435085 35
Palpator de măsurare pentru domeniul de măsurare 35 – 60 mm Carbură Ø de măsurare 44 mm	435095 44

Prelungitor pentru adâncimea de măsurare Lungime 1000 mm	435142 1000
Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 38 mm	484030 38
Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 44 mm	484030 44
Ceas comparator de precizie ± Intervalul de măsurare / citire 50/1 µm	434674 50/1
Ceas comparator de precizie ± Intervalul de măsurare / citire 130/5 µm	434674 130/5
Palpator de măsurare pentru domeniul de măsurare 35 – 60 mm Carbură Ø de măsurare 54 mm	435095 54
Palpator de măsurare pentru domeniul de măsurare 35 – 60 mm Oțel Ø de măsurare 39 mm	435085 39
Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 55 mm	484030 55
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 10 mm	434920 10
Palpator de măsurare pentru domeniul de măsurare 35 – 60 mm Oțel Ø de măsurare 59 mm	435085 59
Disc de măsurare pentru domeniul de măsurare 35 – 60 Grosime 0,5 mm	435108 0,5
Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 36 mm	484030 36
Disc de măsurare pentru domeniul de măsurare 35 – 60 Grosime 3 mm	435108 3
Prelungitor pentru adâncimea de măsurare Lungime 250 mm	435142 250
Disc de măsurare pentru domeniul de măsurare 35 – 60 Grosime 1,5 mm	435108 1,5
Disc de măsurare pentru domeniul de măsurare 35 – 60 Grosime 2 mm	435108 2
Palpator de măsurare pentru domeniul de măsurare 35 – 60 mm Oțel Ø de măsurare 44 mm	435085 44
Palpator de măsurare pentru domeniul de măsurare 35 – 60 mm Oțel Ø de măsurare 54 mm	435085 54
Palpator de măsurare pentru domeniul de măsurare 35 – 60 mm Carbură Ø de măsurare 39 mm	435095 39