



Set de verificatoare de alezaje de precizie din carbură fără ceas comparator SU, Domeniu de măsurare: 18-150mm



Date comandă

Numărul de comandă	435070 18-150
GTIN	2050001046666
Clasa articolului	46F

Descriere

Execuție:

Verificator cu autocentrare în două puncte cu disc de centrare proiectat cu arc. Transmiterea lină și precisă a cursei palpatorului. Reglarea pe diferite \emptyset se realizează prin intermediul palpatoarelor fixe de măsurare, interschimbabile. Palpator cu vârf armat cu plăcuță din HM. Verificatorul (incl. suport și palpator) este insensibil la temperatura mâinii sau a variației de temperatură ambientală.

Verificator de precizie **SU**, bulon de măsurare fix **armat cu carbură**.

Aplicație:

Pentru măsurarea precisă a alezajelor, respectiv a \emptyset , concentricității, cilindricității, măsurarea profilelor interioare.

Livrare:

Verificator de precizie complet (fără ceas comparator).

Accesorii opționale:

Prelungitor pentru adâncimi mari de măsurare Cod 435142, ceas comparator de precizie Cod 434674, ceas comparator de precizie inductiv Cod 434670, ceas comparator cu scală cu sens de rotație spre stânga Cod 434807 mărimea 10, ceas comparator digital Cod 434322, inele de reglare Cod 484030.

Notă:

La utilizarea ceasului comparator de precizie este necesară utilizarea suplimentară a unui prelungitor Cod 434920 Ref. 10 sau a unui palpator de măsurare Cod 434900 Ref. 16. Modelele cu interval de măsurare până la 800 mm se livrează la cerere.

Descriere tehnică

Număr de discuri de măsurare	7
Precizie de repetare fără ceas comparator	0,5 μm
Număr de verificatoare alezaje	3
Domeniu de măsurare	18 - 150 mm
Adâncime de măsurare	110 - 180 mm
Număr de bolțuri de măsurare	27
Ambalaj	Cutie stabilă
Calibrarea	S9
Tip produs	Verificator de alezaje de precizie în 2 puncte

Servicii

CalibrareSet de aparate de măsurare a alezajelor Domeniu de măsurare 18-150 mm	020580 18-150
--	---------------

Accesorii

Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 80 mm	484030 80
Ceas comparator de precizie inductiv Extrames Tip 2001	434670 2001
Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 36 mm	484030 36
Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 25 mm	484030 25
Verificator de alezaje de precizie din carbură fără ceas comparatorSU Domeniu de măsurare 50-100 mm	435050 50-100
Ceas comparator de precizie ± Intervalul de măsurare / citire 130/5 μm	434674 130/5
Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 19 mm	484030 19
Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 34 mm	484030 34
Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 44 mm	484030 44
	434674 50/1

Ceas comparator de precizie \pm Intervalul de măsurare /
citire 50/1 μm

Calibru-inelDIN 2250 C \emptyset nominal 26 mm

484030 26

Verificator de alezaje de precizie din carbură fără ceas
comparatorSU Domeniu de măsurare 35-60 mm

435050 35-60

Calibru-inelDIN 2250 C \emptyset nominal 60 mm

484030 60

Ceas comparator de precizie \pm Intervalul de măsurare /
citire 250/10 μm

434674 250/10

Calibru-inelDIN 2250 C \emptyset nominal 85 mm

484030 85

Calibru-inelDIN 2250 C \emptyset nominal 55 mm

484030 55

Calibru-inelDIN 2250 C \emptyset nominal 90 mm

484030 90

Calibru-inelDIN 2250 C \emptyset nominal 100 mm

484030 100

Calibru-inelDIN 2250 C \emptyset nominal 46 mm

484030 46

Calibru-inelDIN 2250 C \emptyset nominal 40 mm

484030 40

Calibru-inelDIN 2250 C \emptyset nominal 22 mm

484030 22

Ceas comparator de precizie \pm Intervalul de măsurare /
citire 25/0,5 μm

434674 25/0,5

Calibru-inelDIN 2250 C \emptyset nominal 75 mm

484030 75

Calibru-inelDIN 2250 C \emptyset nominal 50 mm

484030 50

Calibru-inelDIN 2250 C \emptyset nominal 42 mm

484030 42

Calibru-inelDIN 2250 C \emptyset nominal 24 mm

484030 24

Calibru-inelDIN 2250 C \emptyset nominal 125 mm

484030 125

Calibru-inelDIN 2250 C \emptyset nominal 30 mm

484030 30

Calibru-inelDIN 2250 C \emptyset nominal 65 mm

484030 65

Calibru-inelDIN 2250 C \emptyset nominal 35 mm

484030 35

Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L
10 mm

434920 10

Verificator de alezaje de precizie din carbură fără ceas
comparatorSU Domeniu de măsurare 18-35 mm

435050 18-35

Calibru-inelDIN 2250 C \emptyset nominal 95 mm

484030 95

Calibru-inelDIN 2250 C \emptyset nominal 45 mm

484030 45

Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 18 mm	484030 18
Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 28 mm	484030 28
Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 32 mm	484030 32
Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 20 mm	484030 20
Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 70 mm	484030 70
Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 38 mm	484030 38
Palpator din oțel Tip 16	434900 16