



Aparat de măsurare a umidității și a temperaturii, Tip: 608H1



Date comandă

Numărul de comandă	474050 608H1
GTIN	4029547000324
Clasa articolului	47B

Descriere

Execuție:

Pentru determinarea exactă a **umidității, temperaturii și punctului de condensare**. Insensibil la condensare. Nu necesită mentenanță. **Afișaj minim / maxim** cu funcție de resetare. Se poate așeza vertical și suspenda.

Aplicație:

Ideal pentru monitorizarea climei interioare.

Livrare:

Inclusiv baterie Cod 081561 Ref. 6LR61 și certificat de calibrare.

Descriere tehnică

Domeniu de măsurare umiditate relativă	10 - 95 %
Domeniu de măsurare temperatură	0 - 50 °C
Eroare de toleranță umiditate relativă	3 %
Domeniu de măsurare punct de condensare td	-20 - 50 °C
Rezoluție temperatură (0 – 50 °C)	0,1 °C
Înălțime	90 mm

Adâncime	40 mm
Lățime	111 mm
Eroare de toleranță punct de condensare td	±0,5 (la 25 °C) °C
Număr de baterii incluse	1
Cod produs baterii/acumulatori conținute	081561 6LR61
Alimentare cu energie	Cu baterii
Calibrarea	I6
Tip produs	Aparat de măsurare a temperaturii și umidității

Servicii

Calibrare Termohigrometru Tip A	027660 A
Calibrare DAkkS Termohigrometru Tip A	027670 A