



Înregistrator de date, Tip: 175H1



Date comandă

Numărul de comandă	474180 175H1
GTIN	4029547011115
Clasa articolului	47B

Descriere

Execuție:

Înregistrator de date cu 2 canale, robust și compact, cu afișaj mare, cu fundal iluminat. Memorie internă pentru 1 milion de valori măsurate. Siguranță mare a datelor și cu baterie descărcată. Interval de măsurare reglabil între 10 s și 24 h. Durabilitatea bateriei ≥ 3 ani (interval de măsurare 15 min., 25 °C). Două interfețe standard (mini-USB și card SD) pentru programarea și citirea ușoară a datelor înregistrate prin intermediul unei conexiuni directe la un PC. Măsurare suplimentară și memorare a valorilor umidității relative.

Funcționare:

IP54: Protecție la stropirea cu apă din toate direcțiile și protecție la acumulările de praf din interior (protejat la praf) precum și protecție completă la atingere.

Livrare:

Inclusiv suport pentru fixare pe perete, închizător, 3 baterii Cod 081561 Ref. LR3 și certificat de etalonare, software ComSoft Basic V5 disponibil gratuit pentru descărcare.

Accesorii opționale:

Cablu USB 474183 Ref. USB.

Descriere tehnică

Lungime	149 mm
Clasă de protecție IP	IP 54
Eroare de toleranță temperatură (senzor intern)	±0,4 °C
Eroare de toleranță temperatură (senzor extern)	±0,5 °C
Înălțime	30 mm
Domeniu de măsurare temperatură (senzor intern)	-20 - 55 °C
Eroare de toleranță umiditate relativă	±2 %
Denumirea producătorului	175 H1
Lățime	55 mm
Calibrarea	I6
Domeniu de măsurare umiditate relativă	0 - 100 %
Număr de baterii incluse	3
Cod produs baterii/acumulatori conținute	081561 LR3
Alimentare cu energie	Cu baterii
Interfață	Interfață USB
Tip produs	Înregistrator de date

Servicii

Calibrare Termohigrometru Tip A	027660 A
Calibrare DAkkS Termohigrometru Tip A	027670 A

Accesorii

Baterii alcaline cu mangan Dimensiune internațională LR3	081561 LR3
Cablu USB Tip USB	474183 USB