



Aparat de măsurare a temperaturii cu infraroșu, Tip: T4



Date comandă

Numărul de comandă	474012 T4
GTIN	4029547011702
Clasa articolului	47B

Descriere

Execuție:

Măsurare rapidă, fără contact, chiar și la distanță.

- **Afișaj: Valoare minimă/maximă**
- **Monitorizarea valorilor limită cu alarmă optică și acustică.**
- **Mic și ușor de manevrat cu ecran luminos.**
- **Măsurare rapidă: 2 măsurători/s.**

Marcare reală cu spot de măsurare prin **laser cu 2 puncte.**

Măsurare precisă prin contact.

Livrare:

Inclusiv protocol de verificare și 1× baterie Cod 081561 Ref. 6LR61.

Accesorii opționale:

Geantă de protecție Cod 474029. Senzor de măsurare Cod 474120.

Descriere tehnică

Marjă de eroare (-30 până la 0 °C)	±2 sau ±2 % din valoarea măsurată °C
Optică	30 : 1

Eroare de toleranță (0,1 până la 400 °C)	±1 sau ±1 % din valoarea măsurată °C
Domeniu de măsurare	-30 - 400 °C
Factor de emisie reglabil	0,1 - 1
Lățime	38 mm
Lungime	75 mm
Greutate	200 g
Înălțime	190 mm
Rezoluție în infraroșu	0,1 °C
Număr de baterii incluse	1
Cod produs baterii/acumulatori conținute	081561 6LR61
Alimentare cu energie	Cu baterii
Calibrarea	I5
Tip produs	Aparate de măsurare a temperaturii

Servicii

CalibrareTermometru cu infraroșu Tip A	027600 A
--	----------

Accesorii

Senzor de temperatură tip K Tip OF	474120 OF
Husă din piele	474029
Senzor de temperatură tip K Tip EF	474120 EF