

ARIANA**Sistem de furtunuri 1/2 inch, Tip: GA****Date comandă**

Numărul de comandă	084420 GA
GTIN	4037728298743
Clasa articolului	08J

Descriere**Execuție:**

Sistem de furtunuri din plastic pentru lubrifianți pentru răcire și aer. Presiune de lucru max. 6 bari, cu bride de fixare Ref. CLAMP până la 60 bari.

- **Compatibil cu aproape toate sistemele obișnuite fără adaptor.**
- **Sistem modular de prindere, cu posibilitate de combinare individuală prin utilizarea cleștelui de montaj.**
- **Valoare debit: cca. 28 l/min. (1/2 inch), Ø exterior maxim 26 mm.**

Livrare:

2 racorduri filetate NPT 3/8 inch (16,7mm);

2 racorduri filetate NPT 1/2 inch (20,7mm)

Notă:

Model 3/8 inch - disponibil la cerere.

Descriere tehnică

Tip produs	Sistem de răcire
------------	------------------